



LuxSpace Compact recessed – Erittäin tehokas, tyylikäs ja kiertotaloutta tukeva valaistusratkaisu

Uppoasennettava LuxSpace Compact

LuxSpace on loistava valinta monesta syystä – sen valotehokkuus on jopa 185 lm/W, muotokieli tyylikäs ja valon laatu erinomainen. Lisäksi LuxSpacessa on huippuluokan värintoisto ja valonjako sekä pitkä käyttöikä. Hyvät valaistusominaisuudet vaikuttavat positiivisesti tilan käyttäjien hyvinvointiin. LuxSpace-alasvalo voidaan räätälöidä sopimaan lukuisiin eri käyttökohteisiin, ja se parantaa tilan kuin tilan käyttömukavuutta. LuxSpacesta on saatavilla erityisesti toimistokohteisiin sopivia tunable white -versioita ja ohjausvaihtoehtoja, joilla voidaan luoda ihmiskeskeisiä valaistusratkaisuja.

Hyödyt

- Huippuluokan valotehokkuus, jopa 185 lm/W
- Miellyttävä, luonnollinen valo
- Voidaan räätälöidä halutunlaiseksi asennustavan, kehyksen värin ja heijastimien osalta
- Voidaan asentaa saumattomasti kattoon (kapeareunuksinen tai reunukseton versio kipsilevykattoihin)
- Parannettu häikäisyneisto, toimistoyhteensopivat mallit vakiona (UGR <19)
- Korkealaatuinen värintoisto CRI90-vaihtoehdolla (R9>50)
- Leveä valonjako takaa miellyttävän yhtenäisen valaistuksen
- Tunable white ja integroitu valaistuksenohjaus tukevat ihmiskeskeistä valaistusta

Uppoasennettava LuxSpace Compact

Ominaisuudet

- Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) ja Square (DN572B) saatavilla uppoasennettavina
- Pyöreät pinta-asennettavat (DN570C/DN571C) versiot compact-koossa
- Neljä optiikkavaihtoehtoa: korkeakiiltainen, häivytetty, matta ja valkoinen
- UGR19 vakiona DN610B:ssä, saatavana lisävarusteena muille versioille
- Kehyksen väri vaihtoehtoja: valkoinen (RAL9003), harmaa (RAL9006), musta (RAL9004) vakiona (muut RAL-värit saatavilla tilauksesta)
- Sopii keskusakustolliseen turvavalaistukseen, jossa DC-virransyöttö (PSED-liitäntälaite)
- Useita lisävarusteita: PG ja PGO (IP54 edessä), turvavalaistus (yhellä akulla 3 tuntia), läpijohto, Eca- ja B2ca-kaapeli- ja liitin vaihtoehtoja
- Pidennetty hyötykäyttöikä: 50 000 tuntia (L90)

Käyttökohteet

- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Sairaalat ja hoitolaitokset
- Hotellit ja ravintolat
- Lentokentät
- Julkiset rakennukset
- Eteistilat

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



Uppoasennettava LuxSpace Compact

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 225mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



Uppeasennettava LuxSpace Compact

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Silver Rim




LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Protection Glass Opal



Mittapiirros



Tuotetiedot

LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



Uppoasennettava LuxSpace Compact

Tuotetiedot

LuxSpace Compact, Recessed -
Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Silver adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim,
Tunable-white



Uppeasennettava LuxSpace Compact

Tuotetiedot

LuxSpace Compact, Recessed -
Black adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Optiikan tyyppi	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Tuotetiedot	
Tuoteperheen koodi	DN610B

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värlämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	4000 K	80	117 lm/W	2 100 lm
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	4000 K	80	116 lm/W	2 300 lm
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Tunable white 2700-6500 K	80	121 lm/W	4 000 lm
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	4000 K	80	117 lm/W	2 100 lm
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	4000 K	80	187 lm/W	2 500 lm
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	4000 K	80	117 lm/W	2 100 lm
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm

Uppoasennettava LuxSpace Compact

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	4000 K	80	96 lm/W	2 200 lm
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	4000 K	80	187 lm/W	2 500 lm
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	3000 K	80	181 lm/W	1 950 lm
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	3000 K	80	179 lm/W	2 400 lm
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	4000 K	90	176 lm/W	1 900 lm
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	80	98 lm/W	2 300 lm
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	80	95 lm/W	2 700 lm
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	80	187 lm/W	2 500 lm
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	187 lm/W	2 500 lm
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	168 lm/W	4 200 lm
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	159 lm/W	5 900 lm
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	3000 K	80	181 lm/W	1 950 lm
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	3000 K	80	179 lm/W	2 400 lm
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	162 lm/W	2 100 lm
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2 500 lm
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	162 lm/W	4 200 lm
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2 200 lm
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2 200 lm
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	157 lm/W	5 900 lm

Uppoasennettava LuxSpace Compact

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	4000 K	80	179 lm/W	2 400 lm
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	4000 K	80	159 lm/W	2 200 lm
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	4000 K	80	158 lm/W	2 500 lm
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	4000 K	80	142 lm/W	4 200 lm
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	4000 K	90	176 lm/W	1 900 lm
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	4000 K	80	172 lm/W	2 300 lm
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	3000 K	80	181 lm/W	1 950 lm
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	3000 K	80	164 lm/W	2 200 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	10,8 W	910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	13,4 W
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	18 W	910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	19,8 W	910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	13,4 W
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	33 W	910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	25 W
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	18 W	910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	37 W
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	10,8 W	910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	13,4 W	910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	13,4 W
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	18 W	910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	13 W
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	10,8 W	910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	14,8 W
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	10,8 W	910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	26 W
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	10,8 W	910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	13 W
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	23 W	910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	13 W
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	10,8 W	910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	37,5 W
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	10,8 W	910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	10,8 W
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	13,4 W	910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	13,4 W
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	10,8 W	910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	13,8 W
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	13,4 W	910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	15,8 W
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	10,8 W	910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	29,5 W
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	10,8 W	910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	10,8 W	910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	10,8 W
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	23,5 W	910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	13,4 W
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	28,5 W	910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	10,8 W
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	10,8 W	910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	13,4 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Uppoasennettava LuxSpace Compact

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Ei
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Ei
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Ei
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Kyllä
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Ei
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	Ei
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	Ei
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Ei
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Ei
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Ei
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Ei
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Ei
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Ei
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Ei
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Ei
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Ei
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Ei
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Ei
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Ei
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Ei
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Ei
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Ei
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Ei
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Ei
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Ei
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Ei
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Ei
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Ei
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Ei
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Kyllä
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Kyllä
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Kyllä
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Kyllä
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Kyllä
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Kyllä
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Ei
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Ei
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Kyllä
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Kyllä
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Kyllä
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Ei
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Ei
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Ei
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Ei
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri	Iskunkestävyyssluokka	Suojausluokan koodi
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Musta	IK03	IP20
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Valkoinen	IK03	IP20
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Valkoinen	IK03	IP20
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Valkoinen	IK02	IP20
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Hopea	IK03	IP20
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	Valkoinen	IK03	IP20/54
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	Valkoinen	IK03	IP20/54
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Musta	IK03	IP20
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Musta	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Rungon väri	Iskunkestävyyssluokka	Suojausluokan koodi
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Hopea	IK03	IP20
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Valkoinen	IK03	IP20
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Musta	IK03	IP20
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Valkoinen	IK03	IP20
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Valkoinen	IK03	IP20
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Valkoinen	IK03	IP20
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Valkoinen	IK03	IP20
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Valkoinen	IK03	IP20

Uppoasennettava LuxSpace Compact

Order Code	Full Product	Rungon		Suojausluokan	
	Name	väri	Iskunkestävyysluokka	koodi	
910505104755	DN610B 20S/ 940UE PSU-E FLR WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104751	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C RML	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104703	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR SI	Hopea	IK03	IP20	
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104694	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH PGO	Valkoinen	IK03	IP20/54	
910505104696	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C WH PGO	Valkoinen	IK03	IP20/54	
910505104677	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104682	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104687	DN610B 40S/ 840UE PSU-E C WH	Valkoinen	IK02	IP20	
910505104691	DN610B 60S/ 840UE PSU-E C WH	Valkoinen	IK02	IP20	
910505104705	DN610B 20S/ 830UE PSU-E C WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104708	DN610B 24S/ 830UE PSU-E C WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104716	DN610B 20S/ 840UE PSD-E C WH	Valkoinen	IK02	IP20	
910505104719	DN610B 24S/ 840UE PSD-E C WH	Valkoinen	IK02	IP20	

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	-	-

Order Code	Full Product	Rungon		Suojausluokan	
	Name	väri	Iskunkestävyysluokka	koodi	
910505104722	DN610B 40S/ 840UE PSD-E C WH	Valkoinen	IK02	IP20	
910505104725	DN610B 20S/ 840UE DIA-E C WH	Valkoinen	IK02	IP20	
910505104728	DN610B 20S/ 840UE DIA-VLC- E C WH	Valkoinen	IK02	IP20	
910505104731	DN610B 60S/ 840UE PSD-E C WH	Valkoinen	IK02	IP20	
910505104733	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C ELP3 WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104736	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C ELP3 WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104742	DN610B 20S/ 840UE WIA-E C WH	Valkoinen	IK02	IP20	
910505104745	DN610B 24S/ 840UE WIA-E C WH	Valkoinen	IK02	IP20	
910505104748	DN610B 40S/ 840UE WIA-E C WH	Valkoinen	IK02	IP20	
910505104754	DN610B 20S/ 940UE PSU-E C WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104679	DN610B 20S/ 840UE PSU-E WR WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104684	DN610B 24S/ 840UE PSU-E WR WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104707	DN610B 20S/ 830UE PSU-E WR WH	Valkoinen	IK03	IP20	
910505104710	DN610B 24S/ 830UE PSU-E WR WH	Valkoinen	IK03	IP20	

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	-	-

Uppoasennettava LuxSpace Compact

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	-	-
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-	-
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	-	-
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	-	-
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	-	-
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	-	-
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	-	-
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	-	-
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	-	-
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	-	-
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	-	-
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	-	-
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	-	-
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	-	-
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	-	-
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	-	-
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	-	-
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	-	-
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	-	-
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	-	-
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	-	-
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	-	-
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	ENEC-merkintä
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	ENEC-merkintä

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	-	-
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	-	-
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	-	-
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	-	-
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	-	-
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	-	-
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	-	-
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	-	-
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	-	-
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	-	-
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	-	-
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Ei	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Ei	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	-	-
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	-	-
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	-	-
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	-	-
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	-	-
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	-	-
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	-	-
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	-	-

Uppoasennettava LuxSpace Compact

Order Code	Full Product Name	ENEC-merkintä
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	ENEC-merkintä
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	ENEC-merkintä
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	ENEC-merkintä
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	ENEC-merkintä
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	ENEC-merkintä
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	ENEC-merkintä
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	ENEC-merkintä
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	ENEC-merkintä
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	ENEC-merkintä
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	ENEC-merkintä
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-merkintä
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-merkintä
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-merkintä
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-merkintä
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	ENEC-merkintä
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	ENEC-merkintä
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	ENEC-merkintä
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-merkintä
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-merkintä
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-merkintä
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-merkintä


Order Code	Full Product Name	ENEC-merkintä
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	ENEC-merkintä
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	ENEC-merkintä
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	ENEC-merkintä
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	ENEC-merkintä
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	ENEC-merkintä
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	ENEC-merkintä
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	ENEC-merkintä
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	ENEC-merkintä
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	ENEC-merkintä
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	ENEC-merkintä
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	ENEC-merkintä
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-merkintä
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-merkintä
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-merkintä
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-merkintä

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)


Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	(0.38,0.38)
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	(0.38,0.38)
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	(0.38,0.38)
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	(0.38,0.38)
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	(0.38,0.38)
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	(0.38,0.38)
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	(0.38,0.38)
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	(0.38,0.38)
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	(0.38,0.38)
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	(0.38,0.38)
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	(0.38,0.38)
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	(0.38,0.38)
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38,0.38)
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104691




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104678




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104693




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104696




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104757




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104677



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104753




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104728




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104736


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104708




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104751




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104704




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104701




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104733




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104695



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104686




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104698




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104680


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104697




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104682




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104687




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104694




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104683




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104681



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104685






Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104679



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104684

Uppoasennettava LuxSpace Compact




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104722

Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104719




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104706



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104754

Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104707

Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104752




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104703

Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104731


Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104755

Uppoasennettava LuxSpace Compact


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104716




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104748




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104702




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104745




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104705




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104709



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104699




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104742



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104725

Uppoasennettava LuxSpace Compact

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104710

