



LuxSpace Compact, encastré : ultra- efficace, élégant et conçu pour la circularité

LuxSpace Compact, encastré

Philips LuxSpace est conçu pour offrir la combinaison parfaite d'efficacité, de confort visuel élevé et de design élégant sans compromettre les performances d'éclairage. LuxSpace offre une longue durée de vie et une efficacité allant jusqu'à 185 lm/W, ainsi qu'un excellent rendu des couleurs et une excellente répartition de la lumière qui ont une influence majeure sur les effets visuels et non visuels de la lumière sur la santé et le bien-être humains. La famille de downlights LuxSpace offre un large choix d'options pour créer l'ambiance souhaitée et favoriser le confort de l'utilisateur, quelle que soit l'application. Pour les applications de bureau, LuxSpace propose des luminaires blancs réglables dédiés avec des commandes d'éclairage pour les solutions d'éclairage circadien et des versions conformes aux normes de bureau (UGR19).

LuxSpace Compact, encastré

Avantages

- Efficacité optimale jusqu'à 185 lm/W
- Une lumière douce et naturelle assure un confort visuel
- Nombreuses options de conception avec différents types de montage, couleurs de bord et réflecteurs
- Intégration parfaite au plafond avec ses versions à bord fin ou sans rebord pour les plafonds en plâtre
- Le contrôle amélioré de l'éblouissement est conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Rendu des couleurs élevé jusqu'à IRC 90 (R9>50)
- Fournit un éclairage uniforme grâce à une large distribution de lumière
- Prend en charge les solutions d'éclairage circadien avec des luminaires blancs réglables et des commandes d'éclairage intégrées

Fonctions

- Types Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) et Square (DN572B) pour applications encastrées
- Versions rondes à monter en surface (DN570C/DN571C)
- Choix parmi cinq optiques : brillante, lignes déteintes, mate, blanche et noire
- UGR19 est standard pour Compact et en option pour les autres versions
- Le blanc (RAL9003), le gris (RAL9006) et le noir (RAL9004) sont standards, toute autre couleur RAL étant possible sur demande
- Adaptation à l'éclairage de secours central avec une alimentation CC (type de ballast PSED)
- Plusieurs options supplémentaires : PG et PGO (partie frontale IP54), éclairage de secours (batterie unique de 3h), câblage traversant, câble Eca et B2ca, et options de connecteurs
- Durée de vie utile prolongée de 50 000 heures à L90

Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôpitaux et centres de soin
- Hôtellerie
- Aéroports
- Bâtiments publics
- Atriums

Versions



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, White Rim

LuxSpace Compact, encastré

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 225mm
cut-out



LuxSpace Compact, encastré

Versions


LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Silver Rim



Schéma dimensionnel



Détails sur le produit

LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed -
Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, encastré

Détails sur le produit

LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Silver adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim,
Tunable-white



LuxSpace Compact, Recessed -
Black adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, encastré

Détails sur le produit

LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



Informations générales

Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité

Données techniques de l'éclairage

Type d'optique	-
----------------	---

Fonctionnement et électricité

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non

Approbation et application

Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
----------------------------	-------------

Données du produit

Code famille de produits	DN610B
--------------------------	--------

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	4000 K	>80	117 lm/W	2.100 lm
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	4000 K	>80	116 lm/W	2.300 lm
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Tunable white 2700-6500 K	80	121 lm/W	4.000 lm
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	4000 K	>80	117 lm/W	2.100 lm
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	4000 K	>80	117 lm/W	2.100 lm
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	4000 K	>80	96 lm/W	2.200 lm
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	4000 K	>80	187 lm/W	2.500 lm
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	3000 K	>80	181 lm/W	1.950 lm
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	3000 K	>80	179 lm/W	2.400 lm
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	4000 K	>90	176 lm/W	1.900 lm
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	>80	98 lm/W	2.300 lm
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	>80	95 lm/W	2.700 lm
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	>80	187 lm/W	2.500 lm
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	4000 K	>80	187 lm/W	2.500 lm
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	4000 K	>80	168 lm/W	4.200 lm
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	4000 K	>80	159 lm/W	5.900 lm
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	3000 K	>80	181 lm/W	1.950 lm
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	3000 K	>80	179 lm/W	2.400 lm
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	4000 K	>80	162 lm/W	2.100 lm
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	4000 K	>80	169 lm/W	2.500 lm
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	4000 K	>80	162 lm/W	4.200 lm
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	4000 K	>80	169 lm/W	2.200 lm
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	169 lm/W	2.200 lm
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	4000 K	>80	157 lm/W	5.900 lm
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	4000 K	>80	179 lm/W	2.400 lm
8720169836259	DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH	4000 K	>80	168 lm/W	4.200 lm
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	4000 K	>80	159 lm/W	2.200 lm
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	4000 K	>80	158 lm/W	2.500 lm
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	4000 K	>80	142 lm/W	4.200 lm
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	4000 K	>90	176 lm/W	1.900 lm

LuxSpace Compact, encastré

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	4000 K	>80	172 lm/W	2.300 lm
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	3000 K	>80	181 lm/W	1.950 lm
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	3000 K	>80	164 lm/W	2.200 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	10,8 W	8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	13,4 W
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	18 W	8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	25 W
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	19,8 W	8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	37 W
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	33 W	8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	10,8 W
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	18 W	8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	13,4 W
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	18 W	8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	13 W
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	10,8 W	8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	14,8 W
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	10,8 W	8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	26 W
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	10,8 W	8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	13 W
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	23 W	8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	13 W
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	10,8 W	8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	37,5 W
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	10,8 W	8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	10,8 W
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	13,4 W	8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	13,4 W
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	10,8 W	8720169836259	DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH	25 W
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	13,4 W	8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	13,8 W
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	10,8 W	8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	15,8 W
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	10,8 W	8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	29,5 W
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	10,8 W	8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	10,8 W
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	23,5 W	8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	10,8 W
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	28,5 W	8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	13,4 W
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	10,8 W	8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	10,8 W
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	13,4 W	8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	13,4 W
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	10,8 W			

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Non	8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Non
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Non	8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Non
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Non	8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Non
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Oui	8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Non
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Non	8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Non
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Non	8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Non
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Non	8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Non
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Non	8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Non

LuxSpace Compact, encastré

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Non
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Non
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Non
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Non
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Non
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Non
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Non
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Non
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Non
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Non
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Non
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Non
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Oui
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Oui
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Oui

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Oui
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Oui
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Oui
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Non
8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Non
8720169836259	DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Non
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Oui
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Oui
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Oui
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Non
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Non
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Non
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Non
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Non

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Noir	IK03	IP20
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Blanc	IK03	IP20
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Blanc	IK03	IP20
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Blanc	IK02	IP20
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Argent	IK03	IP20
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Noir	IK03	IP20
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Noir	IK03	IP20
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Argent	IK03	IP20
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Blanc	IK03	IP20
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Noir	IK03	IP20
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Blanc	IK03	IP20
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Blanc	IK03	IP20
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Blanc	IK03	IP20
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Blanc	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les chocs mécaniques	Indice de protection
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Blanc	IK03	IP20
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Blanc	IK03	IP20
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Blanc	IK03	IP20
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Argent	IK03	IP20
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Blanc	IK03	IP20
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Blanc	IK03	IP20
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Blanc	IK03	IP20/54
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Blanc	IK03	IP20/54
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Blanc	IK03	IP20
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Blanc	IK03	IP20
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Blanc	IK02	IP20
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Blanc	IK02	IP20
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Blanc	IK03	IP20
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Blanc	IK03	IP20

LuxSpace Compact, encastré

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les	
			chocs mécaniques	Indice de protection
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Blanc	IK02	IP20
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Blanc	IK02	IP20
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Blanc	IK02	IP20
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Blanc	IK02	IP20
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Blanc	IK02	IP20
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Blanc	IK02	IP20
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Blanc	IK03	IP20
8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Blanc	IK03	IP20
8720169836259	DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Blanc	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps	Protection contre les	
			chocs mécaniques	Indice de protection
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Blanc	IK02	IP20
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Blanc	IK02	IP20
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Blanc	IK02	IP20
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Blanc	IK03	IP20
8720169836665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Blanc	IK03	IP20
8720169836719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Blanc	IK03	IP20
8720169836931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Blanc	IK03	IP20
8720169836962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Blanc	IK03	IP20

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	-	-
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	-	-
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	-	-
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-	-
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	-	-
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	-	-
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	-	-
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	-	-
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	-	-
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	-	-
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	-	-
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	-	-
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	-	-
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	-	-
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	-	-
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	-	-
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	-	-
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	-	-
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	-	-
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	-	-
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	-	-
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	-	-
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	-	-
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	-	-
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	-	-
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	-	-
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	-	-
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	-	-
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	-	-
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	-	-
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	-	-
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	-	-
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	-	-
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8720169836259	DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Non	Éclairage de secours 3 heures version Pro
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	-	-

LuxSpace Compact, encastré

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	-	-
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	-	-
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	-	-
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours centralisé	Eclairage de secours
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	-	-
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	-	-
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	-	-

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Marquage ENEC
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Marquage ENEC
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Marquage ENEC
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Marquage ENEC
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Marquage ENEC
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Marquage ENEC
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Marquage ENEC
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Marquage ENEC
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Marquage ENEC
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Marquage ENEC
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Marquage ENEC
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Marquage ENEC
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Marquage ENEC
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Marquage ENEC
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Marquage ENEC
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Marquage ENEC
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Marquage ENEC
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Marquage ENEC
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Marquage ENEC
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Marquage ENEC
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Marquage ENEC
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Marquage ENEC

Order Code	Full Product Name	Marquage ENEC
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Marquage ENEC
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Marquage ENEC
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Marquage ENEC
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Marquage ENEC
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Marquage ENEC
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Marquage ENEC
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Marquage ENEC
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Marquage ENEC
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Marquage ENEC
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Marquage ENEC
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Marquage ENEC
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Marquage ENEC
8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Marquage ENEC
8720169836259	DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Marquage ENEC
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Marquage ENEC
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Marquage ENEC
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Marquage ENEC
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Marquage ENEC
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Marquage ENEC
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Marquage ENEC
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Marquage ENEC
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Marquage ENEC

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	(0.38,0.38)
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	(0.38,0.38)
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	(0.38,0.38)
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	(0.38,0.38)
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	(0.38,0.38)
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	(0.38,0.38)
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	(0.38,0.38)
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	(0.38,0.38)
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	(0.38,0.38)
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	(0.38,0.38)
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)

LuxSpace Compact, encastré


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
8720169836259	DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104691




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104678




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104696




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104757




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104677




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104753



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104728




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104736




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104708


Polar Wide Diagrams





Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104751



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104704




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104701




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104733


Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104686




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104698



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104680




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104697




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104682


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104687




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104694




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104683




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104681




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104685




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104679



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104684




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104722




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104719


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104706




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104754




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104739




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104707




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104752




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104703



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104731




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104755




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104716


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104748




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104702




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104745




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104705




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104709




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104699



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104742



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104725



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104710

LuxSpace Compact, encastré

