



LuxSpace Compact, inbouw: Ultraefficiënt, stijlvol en ontworpen voor circulariteit

LuxSpace Compact, inbouw

Philips LuxSpace is ontworpen om de perfecte combinatie van efficiëntie, hoog visueel comfort en stijlvol design te bieden zonder afbreuk te doen aan de verlichtingsprestaties. LuxSpace biedt een lange levensduur en een efficiëntie tot 185 lm/W, samen met een uitstekende kleurweergave en lichtverdeling die een grote invloed hebben op de visuele en niet-visuele effecten van licht op de gezondheid en het welzijn van de mens. De LuxSpace downlightfamilie biedt een ruime keuze aan opties om de gewenste sfeer te creëren en het comfort van de gebruiker te ondersteunen, ongeacht de toepassing. Voor kantoortoepassingen biedt LuxSpace speciale afstembare witte armaturen met lichtregeling voor circadiane verlichtingsoplossingen en versies die voldoen aan de kantoorvereisten (UGR19).

Voordelen

- Eersteklas rendement tot 185 lm/W
- Vriendelijk, natuurlijk licht garandeert visueel comfort
- Uitgebreide ontwerpopties met montageypes, sierrandkleuren en reflectoren
- Perfecte plafondintegratie met smalle sierrand of randloze uitvoeringen voor stucwerkplafonds
- Verbeterde verblindingsbescherming voldoet aan de normen voor kantoorverlichting
- Hoge kleurweergave tot CRI 90 (R9>50)
- Biedt uniforme verlichting dankzij de brede lichtverdeling
- Ondersteunt 24-uursritmeverlichting met instelbaar witte armaturen en geïntegreerde lichtregelsystemen

LuxSpace Compact, inbouw

Kenmerken

- Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) en Vierkant (DN572B) types voor inbouwtoepassingen
- Ronde opbouwuitvoering (DN570C/DN571C)
- Keuze uit vijf optieken: hoogglans, vervaagde lijnen, mat, wit en zwart
- UGR19 is standaard voor Compact en optioneel voor andere versies
- Wit (RAL9003), grijs (RAL9006) en zwart (RAL9004) zijn standaard, elke andere RAL-kleur is mogelijk op aanvraag.
- Conform voor centrale noodverlichting met gelijkstroom (PSED-drivertype)
- Diverse aanvullende opties: PG en PGO (IP 54 frontplaat), noodverlichting (één batterij 3 uur), doorvoerbedrading, Eca- en B2ca-kabel- en -connectoropties
- Langere, bruikbare levensduur van 50.000 uur bij L90

Toepassing

- Kantoren
- Winkels
- Ziekenhuizen en zorgcentra
- Hotels, cafés, restaurants
- Luchthavens
- Gemeentelijke gebouwen
- Atriums

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, inbouw

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 225mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, inbouw

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Silver Rim




LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Protection Glass Opal



Maatschets



Productgegevens

LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, inbouw

Productgegevens

LuxSpace Compact, Recessed -
Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Silver adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim,
Tunable-white



LuxSpace Compact, inbouw

Productgegevens

LuxSpace Compact, Recessed -
Black adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, inbouw

Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Servicetag	Ja

Gegevens lichttechniek

Optiektype	-
------------	---

Bedrijfs- en elektrische gegevens

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	-10% / +10%
------------------------	-------------

Productgegevens

Code productfamilie	DN610B
---------------------	--------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8720169835856	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR BK	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	4000 K	>80	117 lm/W	2.100 lm
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	4000 K	>80	116 lm/W	2.300 lm
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Tunable white 2700-6500 K	80	121 lm/W	4.000 lm
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	4000 K	>80	117 lm/W	2.100 lm
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	4000 K	>80	117 lm/W	2.100 lm
8720169835849	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C BK	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835887	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C SI	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169836396	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C RAD240 WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	4000 K	>80	96 lm/W	2.200 lm
8720169836389	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C RAD225 WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835658	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835702	DN610B 24S/ 840UE PSU-E FLR WH	4000 K	>80	187 lm/W	2.500 lm
8720169835924	DN610B 20S/ 830UE PSU-E FLR WH	3000 K	>80	181 lm/W	1.950 lm
8720169835955	DN610B 24S/ 830UE PSU-E FLR WH	3000 K	>80	179 lm/W	2.400 lm
8720169836419	DN610B 20S/ 940UE PSU-E FLR WH	4000 K	>90	176 lm/W	1.900 lm
8720169836372	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C RML	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
8720169835894	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR SI	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde				Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave- index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	>80	98 lm/W	2.300 lm	
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	>80	95 lm/W	2.700 lm	
8720169835818	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm	
8720169835832	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	>80	187 lm/W	2.500 lm	
8720169835641	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm	
8720169835696	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	>80	187 lm/W	2.500 lm	
8720169835740	DN610B 40S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	>80	168 lm/W	4.200 lm	
8720169835788	DN610B 60S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	>80	159 lm/W	5.900 lm	
8720169835917	DN610B 20S/ 830UE PSU-E C WH	3000 K	>80	181 lm/W	1.950 lm	
8720169835948	DN610B 24S/ 830UE PSU-E C WH	3000 K	>80	179 lm/W	2.400 lm	
8720169836020	DN610B 20S/ 840UE PSD-E C WH	4000 K	>80	162 lm/W	2.100 lm	
8720169836051	DN610B 24S/ 840UE PSD-E C WH	4000 K	>80	169 lm/W	2.500 lm	
8720169836082	DN610B 40S/ 840UE PSD-E C WH	4000 K	>80	162 lm/W	4.200 lm	
8720169836112	DN610B 20S/ 840UE DIA-E C WH	4000 K	>80	169 lm/W	2.200 lm	
8720169836143	DN610B 20S/ 840UE DIA-VLC- E C WH	4000 K	>80	169 lm/W	2.200 lm	
8720169836174	DN610B 60S/ 840UE PSD-E C WH	4000 K	>80	157 lm/W	5.900 lm	
8720169836198	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C ELP3 WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm	

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde				Lichtstroom
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		
8720169836228	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C ELP3 WH	4000 K	>80	179 lm/W	2.400 lm	
8720169836259	DN610B 40S/ 840UE PSU-E C ELP3 WH	4000 K	>80	168 lm/W	4.200 lm	
8720169836280	DN610B 20S/ 840UE WIA-E C WH	4000 K	>80	159 lm/W	2.200 lm	
8720169836310	DN610B 24S/ 840UE WIA-E C WH	4000 K	>80	158 lm/W	2.500 lm	
8720169836341	DN610B 40S/ 840UE WIA-E C WH	4000 K	>80	142 lm/W	4.200 lm	
8720169836402	DN610B 20S/ 940UE PSU-E C WH	4000 K	>90	176 lm/W	1.900 lm	
8720169835665	DN610B 20S/ 840UE PSU-E WR WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm	
8720169835719	DN610B 24S/ 840UE PSU-E WR WH	4000 K	>80	172 lm/W	2.300 lm	
8720169835931	DN610B 20S/ 830UE PSU-E WR WH	3000 K	>80	181 lm/W	1.950 lm	
8720169835962	DN610B 24S/ 830UE PSU-E WR WH	3000 K	>80	164 lm/W	2.200 lm	

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	10,8 W	8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	10,8 W
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	18 W	8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	10,8 W
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	19,8 W	8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	23,5 W
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	33 W	8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	28,5 W
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	18 W	8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	10,8 W
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	18 W	8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	13,4 W
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	10,8 W	8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	10,8 W
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	10,8 W	8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	13,4 W
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	10,8 W	8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	25 W
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	23 W	8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	37 W
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	10,8 W	8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	10,8 W
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	10,8 W	8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	13,4 W
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	13,4 W	8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	13 W
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	10,8 W	8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	14,8 W
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	13,4 W	8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	26 W
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	10,8 W	8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	13 W

LuxSpace Compact, inbouw

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	13 W
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	37,5 W
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	10,8 W
8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	13,4 W
8720169836259	DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH	25 W
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	13,8 W
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	15,8 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	29,5 W
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	10,8 W
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	10,8 W
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	13,4 W
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	10,8 W
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	13,4 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Nee
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Nee
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Nee
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Ja
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Nee
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Nee
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Nee
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Nee
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Nee
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Nee
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Nee
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Nee
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Nee
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Nee
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Nee
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Nee
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Nee
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Nee
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Nee
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Nee
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Nee
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Nee
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Nee
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Nee
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Nee
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Nee
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Nee
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Ja
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Ja
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Ja
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Ja
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Ja
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Ja
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nee
8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nee
8720169836259	DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nee
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Ja
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Ja
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Ja
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Nee
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Nee
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Nee
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Nee
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Zwart	IK03	IP 20
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Wit	IK03	IP 20
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Wit	IK02	IP 20
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Zilver	IK03	IP 20

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	IK-classificatie	Beschermingsklasse
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Zwart	IK03	IP 20
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Zwart	IK03	IP 20
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Zilver	IK03	IP 20
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Zwart	IK03	IP 20

LuxSpace Compact, inbouw

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	IK- classificatie	Beschermingsklasse
8720169836389	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C RAD225 WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835658	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835924	DN610B 20S/ 830UE PSU-E FLR WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Wit	IK03	IP 20
8720169836419	DN610B 20S/ 940UE PSU-E FLR WH	Wit	IK03	IP 20
8720169836372	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C RML	Wit	IK03	IP 20
8720169835894	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR SI	Zilver	IK03	IP 20
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835818	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH PGO	Wit	IK03	IP 20/54
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Wit	IK03	IP 20/54
8720169835641	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835740	DN610B 40S/ 840UE PSU-E C WH	Wit	IK02	IP 20
8720169835788	DN610B 60S/ 840UE PSU-E C WH	Wit	IK02	IP 20
8720169835917	DN610B 20S/ 830UE PSU-E C WH	Wit	IK03	IP 20

Order Code	Full Product Name	Kleur behuizing	IK- classificatie	Beschermingsklasse
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Wit	IK03	IP 20
8720169836020	DN610B 20S/ 840UE PSD-E C WH	Wit	IK02	IP 20
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Wit	IK02	IP 20
8720169836082	DN610B 40S/ 840UE PSD-E C WH	Wit	IK02	IP 20
8720169836112	DN610B 20S/ 840UE DIA-E C WH	Wit	IK02	IP 20
8720169836143	DN610B 20S/ 840UE DIA-VLC-E C WH	Wit	IK02	IP 20
8720169836174	DN610B 60S/ 840UE PSD-E C WH	Wit	IK02	IP 20
8720169836198	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C ELP3 WH	Wit	IK03	IP 20
8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Wit	IK03	IP 20
8720169836259	DN610B 40S/ 840UE PSU-E C ELP3 WH	Wit	IK03	IP 20
8720169836280	DN610B 20S/ 840UE WIA-E C WH	Wit	IK02	IP 20
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Wit	IK02	IP 20
8720169836341	DN610B 40S/ 840UE WIA-E C WH	Wit	IK02	IP 20
8720169836402	DN610B 20S/ 940UE PSU-E C WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835665	DN610B 20S/ 840UE PSU-E WR WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835931	DN610B 20S/ 830UE PSU-E WR WH	Wit	IK03	IP 20
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Wit	IK03	IP 20

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	-	-
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	-	-
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	-	-
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	-	-
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	-	-
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	-	-
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	-	-

LuxSpace Compact, inbouw

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	-	-
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	-	-
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	-	-
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	-	-
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	-	-
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	-	-
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	-	-
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	-	-
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	-	-
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	-	-
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	-	-
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	-	-
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	-	-
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	-	-
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	-	-
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	-	-
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	-	-
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	-	-
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	-	-
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrale noodpost	Noodverlichting
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	-	-
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	-	-
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	-	-
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	-	-
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	-	-
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	-	-
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
8720169836259	DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nee	Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	-	-
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	-	-
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	-	-
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	-	-
8720169835665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	-	-
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	-	-
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	-	-
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	-	-

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	ENEC-markering
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	ENEC-markering
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	ENEC-markering
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	ENEC-markering
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	ENEC-markering
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	ENEC-markering
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	ENEC-markering

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	ENEC-markering
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	ENEC-markering
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	ENEC-markering
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-markering
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-markering
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-markering
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-markering
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	ENEC-markering

Order Code	Full Product Name	ENEC-markering
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	ENEC-markering
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	ENEC-markering
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-markering
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-markering
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-markering
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-markering
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	ENEC-markering
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	ENEC-markering
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	ENEC-markering
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	ENEC-markering
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	ENEC-markering
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	ENEC-markering
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	ENEC-markering
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	ENEC-markering
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	ENEC-markering


Order Code	Full Product Name	ENEC-markering
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	ENEC-markering
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	ENEC-markering
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	ENEC-markering
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	ENEC-markering
8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	ENEC-markering
8720169836259	DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH	ENEC-markering
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	ENEC-markering
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	ENEC-markering
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	ENEC-markering
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	ENEC-markering
8720169836665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-markering
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-markering
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-markering
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-markering

Initiële prestaties (conform IEC)


Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169835856	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	(0.38,0.38)
8720169835672	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
8720169835726	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
8720169836433	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
8720169835900	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	(0.38,0.38)
8720169835863	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	(0.38,0.38)
8720169835849	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	(0.38,0.38)
8720169835887	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	(0.38,0.38)
8720169836396	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	(0.38,0.38)
8720169835870	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	(0.38,0.38)
8720169836389	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	(0.38,0.38)
8720169835658	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
8720169835702	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
8720169835924	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
8720169835955	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
8720169836419	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
8720169836372	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	(0.38,0.38)
8720169835894	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	(0.38,0.38)
8720169835689	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
8720169835733	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
8720169835818	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
8720169835832	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
8720169835641	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8720169835696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835740	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835788	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169835917	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
8720169835948	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
8720169836020	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836051	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836082	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836112	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836143	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836174	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836198	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
8720169836228	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
8720169836259	DN610B 40S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
8720169836280	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836310	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836341	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836402	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
8720169836665	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
8720169835719	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
8720169835931	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)
8720169835962	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104691




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104678




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104696




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104757




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104677




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104753



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104728




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104736




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104708


Polar Wide Diagrams





Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104751



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104704




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104701




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104733


Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104686




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104698



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104680




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104697




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104682


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104687




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104694




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104683




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104681




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104685




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104679



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104684




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104722




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104719


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104706




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104754




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104739




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104707




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104752




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104703



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104731




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104755




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104716


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104748




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104702




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104745




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104705




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104709




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104699



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104742



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104725



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104710

