



## LuxSpace Compact, innfelt: Ultraeffektiv, stilig og designet for sirkularitet

Philips LuxSpace er designet for å gi den perfekte kombinasjonen av effektivitet, høy visuell komfort og stilig design uten å gå på kompromiss med lysytelsen. LuxSpace tilbyr en lang levetid og effekt på opptil 185 lm/W, sammen med utmerket fargegjengivelse og lysfordeling som har stor innflytelse på de visuelle og ikke-visuelle effektene av lys på menneskers helse og velvære. LuxSpace downlight-serien tilbyr et bredt utvalg av alternativer for å skape ønsket atmosfære for å støtte brukerens komfort og velvære, uansett bruksområde. Til kontorbruk tilbyr LuxSpace dedikerte justerbare armaturer med hvitt lys og lysstyring for døgnrytmeløsninger og kontortilpassede versjoner (UGR19).

### Fordeler

- Markedets beste effektivitet på opptil 185 lm/W
- Skånsomt, naturlig lys sikrer visuell komfort
- Omfattende designalternativer for monteringsstype, kantfarge og reflektorer
- Perfekt takintegrasjon med smal kant eller kantløse versjoner for gipstak
- Forbedret blendingskontroll samsvarer med standarder for kontorbelysning
- Høy fargegjengivelse opp til CRI 90 (R9>50)

- Gir jevn belysning takket være bred lysfordeling
- Gir døgnrytmebelysningsløsninger armaturer med justerbart hvitt lys og integrert lysstyring

### Applications

- Kontorer
- Detaljhandel
- Sykehus og omsorgsboliger
- Hotell, restaurant og catering
- Flyplasser

- Kommunale bygg
- Atrier

## Funksjoner

- Mini (DN560B/DN561B), Kompakt (DN610B) og kvadrat (DN572B) til innfelling
- Utenpåliggende runde (DN570C/DN571C) versjoner
- Fem optikkvalg: Høyglanset, myke linjer, matt, hvit og svart
- UGR19 er standard for Compact og valgfritt for andre versjoner

## Versions

- Hvit (RAL9003), grå (RAL9006) og svart (RAL9004) er standard, med alle andre RAL-farger mulig på forespørsel
- I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC (PSED-drivertype)
- Flere tilleggsalternativer: PG og PGO (IP54-frontdeksel), nødbelysning (ett batteri, tre timer), gjennomkobling, Eca- og B2ca-kabler og kontaktalternativer
- Forlenget brukstid på 50 000 timer ved L90



LuxSpace Compact, Recessed  
- Faded lines reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Matt reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Clear reflector, White Rim, 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed  
- Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Clear reflector, White Rim, 225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed  
- Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed  
- Faded lines reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Protection Glass Opal




LuxSpace Compact, Recessed  
- Clear reflector, White Rim, 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed  
- White reflector, White Rim

## Målskisse



DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK

## Produkt detaljer



LuxSpace Compact, Recessed  
- Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed  
- Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed  
- Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- White adaptor ring 240mm  
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed  
- Silver adaptor ring 240mm  
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed  
- White adaptor ring 225mm  
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed  
- Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Faded lines reflector, White  
Rim, Tunable-white



LuxSpace Compact, Recessed  
- Black adaptor ring 240mm  
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed  
- Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed  
- Matt reflector, Silver Rim

### Generell informasjon

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Antall utstyrsenheter | 1 enhet |
| Driver inkludert      | Ja      |
| Service Tag           | Ja      |

### Teknisk belysning

|            |   |
|------------|---|
| Optikktype | - |
|------------|---|

## Drift og elektronikk

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Inngangsspenning             | 220-240 V           |
| Line Frequency               | 50 to 60 Hz         |
| Egnet for tilfeldig veksling | Nei                 |
| IEC-beskyttelsesklasse       | Sikkerhetsklasse II |

## Nøddrift

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Sentral nødbelysning | Nei                                          |
| Nødbelysning         | Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon |

## Godkjenning og bruksområde

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Test av glødetråd                 | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek              |
| Brennbarhetsmerke                 | For montering på normalt antennebare overflater |
| CE-merke                          | Ja                                              |
| For omgivelsestemperaturer mellom | +10 til +35 °C                                  |

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Lysstrømtoleranse | -10% / +10% |
|-------------------|-------------|

## Produktdata

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Produktseriekode | DN610B [LuxSpace Compact, recessed] |
|------------------|-------------------------------------|

## Teknisk belysning

| Order Code   | Full Product Name                  | Lysytelse | Korrelert fargetemperatur (nom.) | Lysutbytte (vurdert) (Nom) | Fargegjengivelsesindeks (CRI) |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 910505104698 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | 2 000 lm  | 4000 K                           | 185 lm/W                   | >80                           |
| 910505104680 | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | 2 100 lm  | 4000 K                           | 117 lm/W                   | >80                           |
| 910505104685 | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | 2 300 lm  | 4000 K                           | 116 lm/W                   | >80                           |
| 910505104757 | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH          | 4 000 lm  | Tunable white 2700-6500 K        | 121 lm/W                   | 80                            |
| 910505104704 | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | 2 100 lm  | 4000 K                           | 117 lm/W                   | >80                           |
| 910505104699 | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | 2 100 lm  | 4000 K                           | 117 lm/W                   | >80                           |
| 910505104697 | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | 2 000 lm  | 4000 K                           | 185 lm/W                   | >80                           |
| 910505104702 | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | 2 000 lm  | 4000 K                           | 185 lm/W                   | >80                           |
| 910505104753 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | 2 000 lm  | 4000 K                           | 185 lm/W                   | >80                           |
| 910505104701 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | 2 200 lm  | 4000 K                           | 96 lm/W                    | >80                           |
| 910505104752 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | 2 000 lm  | 4000 K                           | 185 lm/W                   | >80                           |
| 910505104678 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | 2 000 lm  | 4000 K                           | 185 lm/W                   | >80                           |
| 910505104683 | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | 2 500 lm  | 4000 K                           | 187 lm/W                   | >80                           |

| Order Code   | Full Product Name                | Lysytelse | Korrelert fargetemperatur (nom.) | Lysutbytte (vurdert) (Nom) | Fargegjengivelsesindeks (CRI) |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 910505104706 | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH    | 1 950 lm  | 3000 K                           | 181 lm/W                   | >80                           |
| 910505104709 | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH    | 2 400 lm  | 3000 K                           | 179 lm/W                   | >80                           |
| 910505104755 | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH    | 1 900 lm  | 4000 K                           | 176 lm/W                   | >90                           |
| 910505104751 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML     | 2 000 lm  | 4000 K                           | 185 lm/W                   | >80                           |
| 910505104703 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI    | 2 000 lm  | 4000 K                           | 185 lm/W                   | >80                           |
| 910505104681 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH      | 2 300 lm  | 4000 K                           | 98 lm/W                    | >80                           |
| 910505104686 | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH      | 2 700 lm  | 4000 K                           | 95 lm/W                    | >80                           |
| 910505104694 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO  | 2 000 lm  | 4000 K                           | 185 lm/W                   | >80                           |
| 910505104696 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO  | 2 500 lm  | 4000 K                           | 187 lm/W                   | >80                           |
| 910505104677 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH      | 2 000 lm  | 4000 K                           | 185 lm/W                   | >80                           |
| 910505104682 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH      | 2 500 lm  | 4000 K                           | 187 lm/W                   | >80                           |
| 910505104687 | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH      | 4 200 lm  | 4000 K                           | 168 lm/W                   | >80                           |
| 910505104691 | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH      | 5 900 lm  | 4000 K                           | 159 lm/W                   | >80                           |
| 910505104705 | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH      | 1 950 lm  | 3000 K                           | 181 lm/W                   | >80                           |
| 910505104708 | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH      | 2 400 lm  | 3000 K                           | 179 lm/W                   | >80                           |
| 910505104716 | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH      | 2 100 lm  | 4000 K                           | 162 lm/W                   | >80                           |
| 910505104719 | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH      | 2 500 lm  | 4000 K                           | 169 lm/W                   | >80                           |
| 910505104722 | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH      | 4 200 lm  | 4000 K                           | 162 lm/W                   | >80                           |
| 910505104725 | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH      | 2 200 lm  | 4000 K                           | 169 lm/W                   | >80                           |
| 910505104728 | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH  | 2 200 lm  | 4000 K                           | 169 lm/W                   | >80                           |
| 910505104731 | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH      | 5 900 lm  | 4000 K                           | 157 lm/W                   | >80                           |
| 910505104733 | DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH | 2 000 lm  | 4000 K                           | 185 lm/W                   | >80                           |
| 910505104736 | DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH | 2 400 lm  | 4000 K                           | 179 lm/W                   | >80                           |
| 910505104742 | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH      | 2 200 lm  | 4000 K                           | 159 lm/W                   | >80                           |
| 910505104745 | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH      | 2 500 lm  | 4000 K                           | 158 lm/W                   | >80                           |
| 910505104748 | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH      | 4 200 lm  | 4000 K                           | 142 lm/W                   | >80                           |
| 910505104754 | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH      | 1 900 lm  | 4000 K                           | 176 lm/W                   | >90                           |
| 910505104679 | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH     | 2 000 lm  | 4000 K                           | 185 lm/W                   | >80                           |
| 910505104684 | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH     | 2 300 lm  | 4000 K                           | 172 lm/W                   | >80                           |
| 910505104707 | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH     | 1 950 lm  | 3000 K                           | 181 lm/W                   | >80                           |
| 910505104710 | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH     | 2 200 lm  | 3000 K                           | 164 lm/W                   | >80                           |

## Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name             | Effektforbruk |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| 910505104698 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK | 10,8 W        |
| 910505104680 | DN610B 20S/840 PSU-E M WH     | 18 W          |
| 910505104685 | DN610B 24S/840 PSU-E M WH     | 19,8 W        |
| 910505104757 | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH     | 33 W          |
| 910505104704 | DN610B 20S/840 PSU-E M SI     | 18 W          |
| 910505104699 | DN610B 20S/840 PSU-E M BK     | 18 W          |
| 910505104697 | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK   | 10,8 W        |

| Order Code   | Full Product Name                  | Effektforbruk |
|--------------|------------------------------------|---------------|
| 910505104702 | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | 10,8 W        |
| 910505104753 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | 10,8 W        |
| 910505104701 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | 23 W          |
| 910505104752 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | 10,8 W        |
| 910505104678 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | 10,8 W        |
| 910505104683 | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | 13,4 W        |
| 910505104706 | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | 10,8 W        |
| 910505104709 | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | 13,4 W        |
| 910505104755 | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | 10,8 W        |
| 910505104751 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | 10,8 W        |
| 910505104703 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | 10,8 W        |
| 910505104681 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | 23,5 W        |
| 910505104686 | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | 28,5 W        |
| 910505104694 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO    | 10,8 W        |
| 910505104696 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO    | 13,4 W        |
| 910505104677 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH        | 10,8 W        |
| 910505104682 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH        | 13,4 W        |
| 910505104687 | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH        | 25 W          |
| 910505104691 | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH        | 37 W          |
| 910505104705 | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH        | 10,8 W        |
| 910505104708 | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH        | 13,4 W        |
| 910505104716 | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH        | 13 W          |
| 910505104719 | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH        | 14,8 W        |
| 910505104722 | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH        | 26 W          |
| 910505104725 | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH        | 13 W          |
| 910505104728 | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH    | 13 W          |
| 910505104731 | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH        | 37,5 W        |
| 910505104733 | DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH   | 10,8 W        |
| 910505104736 | DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH   | 13,4 W        |
| 910505104742 | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH        | 13,8 W        |
| 910505104745 | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH        | 15,8 W        |
| 910505104748 | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH        | 29,5 W        |
| 910505104754 | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH        | 10,8 W        |
| 910505104679 | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH       | 10,8 W        |
| 910505104684 | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH       | 13,4 W        |
| 910505104707 | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH       | 10,8 W        |
| 910505104710 | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH       | 13,4 W        |

## Kontroller og dimming

| Order Code   | Full Product Name             | Kan dimmes |
|--------------|-------------------------------|------------|
| 910505104698 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK | Nei        |

| Order Code   | Full Product Name                  | Kan dimmes |
|--------------|------------------------------------|------------|
| 910505104680 | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | Nei        |
| 910505104685 | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | Nei        |
| 910505104757 | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH          | Ja         |
| 910505104704 | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | Nei        |
| 910505104699 | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | Nei        |
| 910505104697 | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | Nei        |
| 910505104702 | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | Nei        |
| 910505104753 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | Nei        |
| 910505104701 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | Nei        |
| 910505104752 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | Nei        |
| 910505104678 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | Nei        |
| 910505104683 | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | Nei        |
| 910505104706 | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | Nei        |
| 910505104709 | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | Nei        |
| 910505104755 | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | Nei        |
| 910505104751 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | Nei        |
| 910505104703 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | Nei        |
| 910505104681 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | Nei        |
| 910505104686 | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | Nei        |
| 910505104694 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO    | Nei        |
| 910505104696 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO    | Nei        |
| 910505104677 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH        | Nei        |
| 910505104682 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH        | Nei        |
| 910505104687 | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH        | Nei        |
| 910505104691 | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH        | Nei        |
| 910505104705 | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH        | Nei        |
| 910505104708 | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH        | Nei        |
| 910505104716 | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH        | Ja         |
| 910505104719 | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH        | Ja         |
| 910505104722 | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH        | Ja         |
| 910505104725 | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH        | Ja         |
| 910505104728 | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH    | Ja         |
| 910505104731 | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH        | Ja         |
| 910505104733 | DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH   | Nei        |
| 910505104736 | DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH   | Nei        |
| 910505104742 | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH        | Ja         |
| 910505104745 | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH        | Ja         |
| 910505104748 | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH        | Ja         |
| 910505104754 | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH        | Nei        |
| 910505104679 | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH       | Nei        |
| 910505104684 | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH       | Nei        |
| 910505104707 | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH       | Nei        |
| 910505104710 | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH       | Nei        |

Mekanikk og innfatning

| Order Code   | Full Product Name                  | Innfatningsfarge | Ingress beskyttelseskode | Mekanisk støtbeskyttelseskode |
|--------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 910505104698 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | Svart            | IP20                     | IK03                          |
| 910505104680 | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104685 | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104757 | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH          | Hvit             | IP20                     | IK02                          |
| 910505104704 | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | Sølvfarget       | IP20                     | IK03                          |
| 910505104699 | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | Svart            | IP20                     | IK03                          |
| 910505104697 | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | Svart            | IP20                     | IK03                          |
| 910505104702 | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | Sølvfarget       | IP20                     | IK03                          |
| 910505104753 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104701 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | Svart            | IP20                     | IK03                          |
| 910505104752 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104678 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104683 | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104706 | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104709 | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104755 | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104751 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104703 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | Sølvfarget       | IP20                     | IK03                          |
| 910505104681 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104686 | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104694 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO    | Hvit             | IP20/54                  | IK03                          |
| 910505104696 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO    | Hvit             | IP20/54                  | IK03                          |
| 910505104677 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104682 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104687 | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK02                          |
| 910505104691 | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK02                          |
| 910505104705 | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104708 | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104716 | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK02                          |
| 910505104719 | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK02                          |
| 910505104722 | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK02                          |
| 910505104725 | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK02                          |
| 910505104728 | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH    | Hvit             | IP20                     | IK02                          |
| 910505104731 | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK02                          |
| 910505104733 | DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH   | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104736 | DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH   | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104742 | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK02                          |
| 910505104745 | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK02                          |
| 910505104748 | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK02                          |
| 910505104754 | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH        | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104679 | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH       | Hvit             | IP20                     | IK03                          |

| Order Code   | Full Product Name            | Innfatningsfarge | Ingress beskyttelseskode | Mekanisk støtbeskyttelseskode |
|--------------|------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 910505104684 | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104707 | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH | Hvit             | IP20                     | IK03                          |
| 910505104710 | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH | Hvit             | IP20                     | IK03                          |

## Godkjenning og bruksområde

| Order Code   | Full Product Name                  | ENEC-merke |
|--------------|------------------------------------|------------|
| 910505104698 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | ENEC-merke |
| 910505104680 | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | ENEC-merke |
| 910505104685 | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | ENEC-merke |
| 910505104757 | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH          | -          |
| 910505104704 | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | ENEC-merke |
| 910505104699 | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | ENEC-merke |
| 910505104697 | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | ENEC-merke |
| 910505104702 | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | ENEC-merke |
| 910505104753 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | ENEC-merke |
| 910505104701 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | ENEC-merke |
| 910505104752 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | ENEC-merke |
| 910505104678 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | ENEC-merke |
| 910505104683 | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | ENEC-merke |
| 910505104706 | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | ENEC-merke |
| 910505104709 | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | ENEC-merke |
| 910505104755 | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | ENEC-merke |
| 910505104751 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | ENEC-merke |
| 910505104703 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | ENEC-merke |
| 910505104681 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | ENEC-merke |
| 910505104686 | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | ENEC-merke |
| 910505104694 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO    | ENEC-merke |
| 910505104696 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO    | ENEC-merke |
| 910505104677 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH        | ENEC-merke |
| 910505104682 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH        | ENEC-merke |
| 910505104687 | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH        | ENEC-merke |
| 910505104691 | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH        | ENEC-merke |
| 910505104705 | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH        | ENEC-merke |
| 910505104708 | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH        | ENEC-merke |
| 910505104716 | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH        | ENEC-merke |
| 910505104719 | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH        | ENEC-merke |
| 910505104722 | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH        | ENEC-merke |
| 910505104725 | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH        | ENEC-merke |
| 910505104728 | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH    | ENEC-merke |
| 910505104731 | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH        | ENEC-merke |
| 910505104733 | DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH   | ENEC-merke |


| Order Code   | Full Product Name                | ENEC-merke |
|--------------|----------------------------------|------------|
| 910505104736 | DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH | ENEC-merke |
| 910505104742 | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH      | ENEC-merke |
| 910505104745 | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH      | ENEC-merke |
| 910505104748 | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH      | ENEC-merke |
| 910505104754 | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH      | ENEC-merke |
| 910505104679 | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH     | ENEC-merke |
| 910505104684 | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH     | ENEC-merke |
| 910505104707 | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH     | ENEC-merke |
| 910505104710 | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH     | ENEC-merke |

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

| Order Code   | Full Product Name                  | Innledende kromatisitet |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|
| 910505104698 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | (0.38,0.38)             |
| 910505104680 | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | (0.38,0.38)             |
| 910505104685 | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | (0.38,0.38)             |
| 910505104757 | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH          | -                       |
| 910505104704 | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | (0.38,0.38)             |
| 910505104699 | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | (0.38,0.38)             |
| 910505104697 | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | (0.38,0.38)             |
| 910505104702 | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | (0.38,0.38)             |
| 910505104753 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | (0.38,0.38)             |
| 910505104701 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | (0.38,0.38)             |
| 910505104752 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | (0.38,0.38)             |
| 910505104678 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104683 | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104706 | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | (0.44,0.40)             |
| 910505104709 | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | (0.44,0.40)             |
| 910505104755 | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104751 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | (0.38,0.38)             |
| 910505104703 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | (0.38,0.38)             |
| 910505104681 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | (0.38,0.38)             |
| 910505104686 | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | (0.38,0.38)             |
| 910505104694 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO    | (0.38,0.38)             |
| 910505104696 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO    | (0.38,0.38)             |
| 910505104677 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH        | (0.38,0.38)             |
| 910505104682 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH        | (0.38,0.38)             |
| 910505104687 | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH        | (0.38,0.38)             |
| 910505104691 | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH        | (0.38,0.38)             |
| 910505104705 | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH        | (0.44,0.40)             |
| 910505104708 | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH        | (0.44,0.40)             |
| 910505104716 | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH        | (0.38,0.38)             |

| Order Code   | Full Product Name                | Innledende kromatisitet |
|--------------|----------------------------------|-------------------------|
| 910505104719 | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104722 | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104725 | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104728 | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH  | (0.38,0.38)             |
| 910505104731 | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104733 | DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH | (0.38,0.38)             |
| 910505104736 | DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH | (0.38,0.38)             |
| 910505104742 | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104745 | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104748 | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104754 | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104679 | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104684 | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104707 | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH     | (0.44,0.40)             |
| 910505104710 | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH     | (0.44,0.40)             |


## Polarkoordinatsystem



DN610BI - 910505104691

DN610BI - 910505104678


DN610BI - 910505104696




DN610BI - 910505104757

DN610BI - 910505104677


DN610BI - 910505104753




DN610BI - 910505104728




DN610BI - 910505104736




DN610BI - 910505104708




DN610BI - 910505104751




DN610BI - 910505104704




DN610BI - 910505104701




DN610BI - 910505104733




DN610BI - 910505104686




DN610BI - 910505104698




DN610BI - 910505104680




DN610BI - 910505104697




DN610BI - 910505104682




DN610BI - 910505104687




DN610BI - 910505104694




DN610BI - 910505104683




DN610BI - 910505104681




DN610BI - 910505104685




DN610BI - 910505104679




DN610BI - 910505104684




DN610BI - 910505104722




DN610BI - 910505104719




DN610BI - 910505104706




DN610BI - 910505104754




DN610BI - 910505104707




DN610BI - 910505104752




DN610BI - 910505104703




DN610BI - 910505104731




DN610BI - 910505104755




DN610BI - 910505104716




DN610BI - 910505104748




DN610BI - 910505104702




DN610BI - 910505104745




DN610BI - 910505104705




DN610BI - 910505104709




DN610BI - 910505104699



DN610BI - 910505104742



DN610BI - 910505104725



DN610BI - 910505104710