



Philips LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad: Ultraeffektiv, elegant och perfekt för högt i tak

LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad

Philips LuxSpace är utformat för att ge den perfekta kombinationen av effektivitet, hög visuell komfort och elegant design utan att kompromissa med belysningsprestandan. LuxSpace erbjuder en lång livslängd och effektivitet på upp till 175 lm/W, tillsammans med utmärkt färgåtergivning och ljusfördelning som har stor inverkan på ljusets visuella och icke-visuella effekter på människors hälsa och välbefinnande. LuxSpace downlight-serien erbjuder ett brett utbud av alternativ för att skapa önskad atmosfär och stödja användarkomforten, oavsett användningsområde.

LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad

Fördelar

- Utmärkt effektivitet på upp till 175 lm/W
- Mjukt och naturligt ljus ger visuell komfort
- Flera olika designalternativ med monterings typer, färger på armaturhus och reflektorer
- Perfekt för höga tak med högt ljusflöde
- Förbättrad bländningskontroll uppfyller standarder för kontorsbelysning
- Hög färgåtergivning upp till CRI 90 (R9>50)
- Ger jämn belysning tack vare bred ljusfördelning

Funktioner

- Utanpåliggande (DN610C) och nedpendlat (DN610P)
- Välj mellan fem typer av optik: högglans, fade-lines, matt, vit och svart
- UGR19 och L65<3000cd/m² som standard upp till 2400lm
- Vit (RAL9003), vit matt, grå (RAL9006) och svart (RAL9004) finns som standard, med andra RAL-färger på begäran
- Ytterligare tillval av kåpor: PG och PGO (IP54 frontskydd)
- Förlängd livslängd på 100 000 timmar vid L80

Användning

- Kontor
- Handel
- Sjukhus och vårdcentraler
- Hotell och restaurang
- Flygplatser
- Offentliga byggnader
- Atrium

Versions



LuxSpace Compact Surface-mounted, clear (high-gloss) reflector, black housing



LuxSpace Compact Surface-mounted, white reflector, white housing



LuxSpace Compact Surface-mounted, clear (high-gloss) reflector, white housing, opal glass cover



LuxSpace Compact Surface-mounted, black reflector, black housing

LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad

Versions



LuxSpace Compact Suspended,
clear (high-gloss) reflector, white
housing



LuxSpace Compact Suspended,
clear (high-gloss) reflector, black
housing



LuxSpace Compact Suspended,
black reflector, black housing





LuxSpace Compact Suspended,
white reflector, white housing



LuxSpace Compact Suspended,
clear (high-gloss) reflector, grey
housing

Måttskiss



LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad

Produktinformation



LuxSpace Compact Surface-mounted, clear (high-gloss) reflector, white housing



LuxSpace Compact Surface-mounted, clear (high-gloss) reflector, white housing

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	-

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödträdtest	Temperatur 650 °C, under 30 s

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet	(0.38,0.38)
Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
910505104879	DN610C 20S/840UE PSU-E C BK	185 lm/W	2 000 lm
910505104872	DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH	171 lm/W	1 850 lm
910505104884	DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO	185 lm/W	2 000 lm
910505104880	DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK	96 lm/W	2 200 lm
910505104882	DN610P 20S/840UE PSU-E C WH	185 lm/W	2 000 lm
910505104885	DN610P 20S/840UE PSU-E C BK	185 lm/W	2 000 lm
910505104886	DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK	96 lm/W	2 200 lm
910505104881	DN610P 20S/840UE PSU-E WR WH	171 lm/W	1 850 lm
910505104887	DN610P 20S/840UE PSU-E C SI	185 lm/W	2 000 lm
910505104870	DN610C 20S/840UE PSU-E C WH	185 lm/W	2 000 lm
910505104871	DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH	185 lm/W	2 000 lm
910505104873	DN610C 20S/840 PSU-E M WH	117 lm/W	2 100 lm
910505104874	DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH	96 lm/W	2 200 lm
910505104875	DN610C 40S/840UE PSU-E C WH	168 lm/W	4 200 lm
910505104876	DN610C 60S/840UE PSU-E C WH	158 lm/W	5 900 lm
910505104878	DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO	185 lm/W	2 000 lm

Drift och elektricitet

LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505104879	DN610C 20S/840UE PSU-E C BK	10,8 W
910505104872	DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH	10,8 W
910505104884	DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO	10,8 W
910505104880	DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK	23 W
910505104882	DN610P 20S/840UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104885	DN610P 20S/840UE PSU-E C BK	10,8 W
910505104886	DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK	23 W
910505104881	DN610P 20S/840UE PSU-E WR WH	10,8 W


Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505104887	DN610P 20S/840UE PSU-E C SI	10,8 W
910505104870	DN610C 20S/840UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104871	DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH	10,8 W
910505104873	DN610C 20S/840 PSU-E M WH	18 W
910505104874	DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH	23 W
910505104875	DN610C 40S/840UE PSU-E C WH	25 W
910505104876	DN610C 60S/840UE PSU-E C WH	37 W
910505104878	DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO	10,8 W

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505104879	DN610C 20S/840UE PSU-E C BK	DN610C
910505104872	DN610C 20S/840UE PSU-E WR WH	DN610C
910505104884	DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PGO	DN610P
910505104880	DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK	DN610C
910505104882	DN610P 20S/840UE PSU-E C WH	DN610P
910505104885	DN610P 20S/840UE PSU-E C BK	DN610P
910505104886	DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK	DN610P
910505104881	DN610P 20S/840UE PSU-E WR WH	DN610P

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505104887	DN610P 20S/840UE PSU-E C SI	DN610P
910505104870	DN610C 20S/840UE PSU-E C WH	DN610C
910505104871	DN610C 20S/840UE PSU-E FLR WH	DN610C
910505104873	DN610C 20S/840 PSU-E M WH	DN610C
910505104874	DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH	DN610C
910505104875	DN610C 40S/840UE PSU-E C WH	DN610C
910505104876	DN610C 60S/840UE PSU-E C WH	DN610C
910505104878	DN610C 20S/840UE PSU-E C WH PGO	DN610C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610C1 -
910505104870




Polar Normal (separate) - DN610C1 -
910505104880




Polar Normal (separate) - DN610C1 -
910505104878



Polar Normal (separate) - DN610C1 -
910505104884




Polar Normal (separate) - DN610C1 -
910505104881




Polar Normal (separate) - DN610C1 -
910505104873


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104879




Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104875




Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104872




Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104882




Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104871




Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104874



Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104886




Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104887



Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104876

LuxSpace Compact, utanpåliggande och nedpendlad

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN610CI -
910505104885

