



PrimaVision Compact (35 W, 50 W și 70 W) pentru CDM - Calitate înantă și performanță solidă

PrimaVision Compact for CDM

Echipament electronic HID de înaltă calitate, compact și ușor pentru performanță optimă și fiabilă a lămpilor CDM de 35, 50 și 70 W

Beneficii

- Performanță optimă a lămpii, mulțumită toleranței minime a puterii lămpii
- Durata de viață a lămpii CDM extinsă cu până la 30 %
- Exclue orice pâlpâire vizibilă a lămpii

Caracteristici


- Distribuire minimă a puterii lămpii
- Pierderi reduse de energie la aparatul
- Detectarea finalului vieții lămpii
- Temperatură ambiantă și temperatură carcasă reduse
- Durată de viață mare de 40.000 de ore

Cerere


- Iluminat de accent și decorativ pentru magazine, spații publice, holuri și birouri
- Adecvat doar pentru uz în interior

PrimaVision Compact for CDM

Versions






GPPR_IPVG4pp_PHL_0001-Product photo



GPPR IPVG4pp PHL 0010


Cote



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|
| HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |
| HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |
| HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |
| HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |

Detalii produs



HID-PV C 50 /I

PrimaVision Compact for CDM

Funcționare și sistem electric

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Frecvență de intrare | De la 50 până la 60 Hz |
| Tensiune de intrare | De la 220 până la 240 V |
| Frecvență linie | 50 to 60 Hz |

Funcționare și sistem electric

| Order Code | Full Product Name | Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|--|
| 93365900 | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 24 |
| 85973700 | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 24 |
| 85988100 | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 20 |

| Order Code | Full Product Name | Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|--|
| 85962100 | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 24 |
| 85974400 | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 20 |

Sistem mecanic și carcasă

| Order Code | Full Product Name | Carcasă |
|------------|-------------------------------------|---------|
| 93365900 | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I |
| 85973700 | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I |
| 85988100 | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I |

| Order Code | Full Product Name | Carcasă |
|------------|-------------------------------------|---------|
| 85962100 | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | /S |
| 85974400 | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | /S |

