



PrimaVision Compact (35 W, 50 W a 70 W) pre výbojky CDM – vysoká kvalita a silný výkon

PrimaVision Compact pre CDM

Vysokokvalitný, kompaktný a ľahký elektronický predradník vysokotlakových výbojok zaručujúci optimálny a spoľahlivý chod výbojok CDM 35, 50 a 70 W

Výhody

- Optimálny výkon výbojky vďaka minimálnej odchýlke v napájaní
- Životnosť výbojky CDM zvýšená až o 30 %
- Odstraňuje akékoľvek viditeľné blikanie svetelného zdroja

Vlastnosti

- Minimálny rozptyl v napájaní svetelného zdroja
- Nízke energetické straty predradníka
- Detekcia konca životnosti svetelného zdroja
- Vysoké teploty Tokolia a Tcase
- Dlhá životnosť 40 000 hodín

Aplikácie

- Akcentačné a dekoratívne osvetlenie obchodov, verejných priestranstiev, hál a kancelárií
- Vhodné len na interiérové použitie



PrimaVision Compact pre CDM

Versions



GPPR_IPVG4pp_PHL_0001-Product photo


Rozmerový obrázok



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|
| HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |
| HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |
| HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |
| HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |

Podrobnosti o produkte



HID-PV C 50 /I

PrimaVision Compact pre CDM

Prevádzkové a elektrické

| | |
|--------------------|--------------|
| Vstupná frekvencia | 50 až 60 Hz |
| Vstupné napätie | 220 až 240 V |
| Sieťová frekvencia | 50 to 60 Hz |

Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name | Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|--|
| 93365900 | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 24 |
| 85973700 | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 24 |
| 85988100 | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 20 |

| Order Code | Full Product Name | Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|--|
| 85962100 | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 24 |
| 85974400 | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 20 |

Mechanické časti a teleso

| Order Code | Full Product Name | Teleso |
|------------|-------------------------------------|--------|
| 93365900 | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I |
| 85973700 | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I |
| 85988100 | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I |

| Order Code | Full Product Name | Teleso |
|------------|-------------------------------------|--------|
| 85962100 | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | /S |
| 85974400 | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | /S |

