



PrimaVision SDW-TG (50 W & 100 W) για SDW-TG – Υψηλή ποιότητα και ισχυρή απόδοση

PrimaVision for SDW-TG

Ανθεκτικός, ελαφρύς και μεμονωμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID για λαμπτήρες SDW-TG (μίνι White SON) Ελαφρύς, μεμονωμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός για λαμπτήρες SDW-TG ισχύος 50 και 100 W (μίνι White SON)

Οφέλη

- Βέλτιστη απόδοση του λαμπτήρα χάρη στην ελάχιστη ανοχή ισχύος του λαμπτήρα
- Μειώνει τις χρωματικές διαφορές ανάμεσα στους λαμπτήρες και στην αρχική διάχυση φωτεινότητας
- Η απόδοση δεν εξαρτάται από την τάση του δικτύου

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε βασική έκδοση (/S) για χρήση σε φωτιστικό, ή με χωριστό εξάρτημα ανακούφισης τάσης για ανεξάρτητη χρήση σε (ψευδ)οροφή
- Ελάχιστη διάχυση ισχύος λαμπτήρα
- Ανίχνευση τέλους κύκλου ζωής λαμπτήρα
- Υψηλές θερμοκρασίες Tambient και Tcase
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 40.000 ωρών

PrimaVision for SDW-TG

Εφαρμογή


- Φωτισμός καταστημάτων, για «ζεστή» ατμόσφαιρα (π.χ. σε καταστήματα επίπλων) και εξαιρετική παρουσίαση φρέσκων προϊόντων (π.χ. σε κρεοπωλεία, φούρνους, ανθοπωλεία)
- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

Versions



GPPR_IPVG4TG_PHL_0001-Product photo

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

