



PrimaVision SDW-TG (50 W a 100 W) pre zdroje SDW-TG – vysoká kvalita a robustný výkon

PrimaVision pre SDW-TG

Robustný a ľahký elektronický predradník HID z jedného kusa pre svetelné zdroje SDW-TG (miniaturne zdroje SON s bielym svetlom) Ľahký elektronický predradník z jedného kusa pre svetelné zdroje 50 a 100 W SDW-TG (miniaturne zdroje SON s bielym svetlom)

Výhody

- Optimálny výkon svetelného zdroja vďaka minimálnej odchýlke v napájaní
- Obmedzuje farebné rozdiely medzi svetelnými zdrojmi a rozptyl úvodných hodnôt svetelného toku
- Výkon nezávisí od napájacieho napätia

Vlastnosti

- K dispozícii ako štandardná (/S) verzia na použitie v svietidle alebo s oddeleným profilom proti deformácii na samostatné použitie na (falošnom) strope
- Minimálny rozptyl v napájaní svetelného zdroja
- Detekcia konca životnosti svetelného zdroja
- Vysoké teploty okolia a skrinky
- Dlhá životnosť 40 000 hodín

PrimaVision pre SDW-TG

Aplikácie


- Osvetlenie obchodov na dosiahnutie príjemnej atmosféry (napríklad v obchodoch s nábytkom) a vynikajúcu prezentáciu čerstvého tovaru (napríklad v mäsiarstvach, pekárňach alebo kvetinárstvach)
- Hodí sa len na interiérové použitie

Versions



GPPR_IPVG4TG_PHL_0001-Product photo

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

