



Υπέροχα χρώματα, «ζεστή» ατμόσφαιρα

MASTER SDW-TG Mini

Σειρά λαμπτήρων εκκένωσης υψηλής απόδοσης, με θερμό χρώμα για χρήση σε μικρά, ανοιχτά φωτιστικά σχεδιασμένα για τους λαμπτήρες MATSERColour CDM-T

Οφέλη

- Εξαιρετική φωτεινότητα και απόδοση χρωμάτων, π.χ. κόκκινο και χρυσό
- Η υψηλή αποτελεσματικότητα του λαμπτήρα καταλήγει σε χαμηλό κόστος λειτουργίας και χαμηλές εκπομπές θερμότητας
- Μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνων

Χαρακτηριστικά

- Μοναδική ποιότητα ζεστών χρωμάτων
- Η σχεδίαση του λαμπτήρα είναι κατάλληλη για χρήση στα φωτιστικά για MASTERColour CDM-T power-spot
- Γυαλί που εμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία

Εφαρμογή

- Φωτισμός καταστημάτων (δημιουργεί «ζεστή» ατμόσφαιρα, π.χ. σε καταστήματα επίπλων), εξαιρετική παρουσίαση φρέσκων προϊόντων (σε κρεοπωλεία, φούρνους, ανθοπωλεία)

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Χρησιμοποιείτε μόνο με ειδικά όργανα λειτουργίας Philips
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

MASTER SDW-TG Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
100W/825 GX12-1							
1CT/12							
MST SDW-TG Mini	20 mm	0,75 in	14,5	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm
50W/825 GX12-1 1CT/12			mm				

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GX12-1
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0.478
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0.415
Ανάθεση χρωμάτων	Χρυσάφι λευκό
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2500 K
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Υλικό λαμπτήρα	Γυαλί
Σχήμα λαμπτήρα	T19

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2.400 lm
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5.300 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

MASTER SDW-TG Mini

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 ICT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg	20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 ICT/12	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

