



Uskomattomat värit, lämmin tunnelma

MASTER SDW-TG Mini

Pienikokoinen, avoimeen valaisimeen soveltuva, lämmintä valoa antava purkauslamppu, jonka ulkonäkö vastaa MASTERColour CDM-T lamppua

Hyödyt

- Poikkeuksellinen kirkkaus ja värintoisto, erityisesti lämpimien värien korostus
- Suuri valotehokkuus, alhaiset käyttökustannukset ja lämmöntuotto
- Pitkä elinikä hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna

Ominaisuudet

- Lämmin valkoinen valo, hyvä värintoisto
- Sama pieni koko kuin CDM-T lamput
- UV-esto

Käyttökohteet

- Myymälävalaistus (luo kodikkaan ympäristön esim. huonekaluliikkeisiin), erinomainen korostamaan tuoretuotteita (liha, leipomotuotteet, kukat)

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain tarkoituksenmukaisen Philipsin ohjauslaitteen kanssa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MASTER SDW-TG Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Mittapiirros



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm

Yleistä tietoa

Lampun kanta	GX12-1
Käyttöasento	UNIVERSAL

Valaistuksen tekniset tiedot

Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,478
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,415
Värimike	Golden White
Väriämpötila (nim.)	2500 K

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Clear
Lampun materiaali	Lasi
Lampun muoto	T19

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2 400 lm
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5 300 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

MASTER SDW-TG Mini

Merkinät ja luokitukset

Full				
Order Code	Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928159905131	MST SDW- TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg
928158905131	MST SDW- TG Mini	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

Full				
Order Code	Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
	100W/825 GX12-1 1CT/12			

