



Produkt beskrivelse

MASTER SDW-TG Mini

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i små, åpne armaturer designet for MASTERColour CDM-T lamper

Fordeler

- Enestående lysstyrke og ypperlig fargegjengivelse, spesielt rød og gull
- Høy lampeeffektivitet resulterer i lave driftskostnader og lav varme-avgivelse
- Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlamper

Funksjoner

- Varm hvit lysfarge, meget god farge gjengivelse, spesielt suveren rødfarge gjengivelse
- Lampedesign er velegnet til å bruke i armaturer for MASTERColour CDM-T power-spot
- UV-block glass

Søknad

- Butikkbelysning (skaper koselig atmosfære f.eks. i møbelbutikker) Utmerket presentasjon av ferske varer (hos slakteren, i bakerier eller blomsterbutikk)

Warnings and safety

- Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTER SDW-TG Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
1CT/12							
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm
1CT/12							

Generell informasjon

Sokkelbase	GX12-1
Driftsposisjon	UNIVERSAL

Teknisk belysning

Kromatisk koordinat X (nom)	0,478
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,415
Fargebetegnelse	Gyllen hvit
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2500 K

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	T19

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2 400 lm
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5 300 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spennning (nom.)	Effektforbruk
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

Order Code	Full Product Name	Spennning (nom.)	Effektforbruk
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

MASTER SDW-TG Mini

Godkjenning og bruksområde

		Energiforbruk	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)			Energiforbruk	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
Order Code	Full Product Name	kWh/1000 t			Order Code	Full Product Name	kWh/1000 t		
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg	928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

