



# Produkt beskrivelse

## MASTER SDW-TG Mini

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i små, åpne armaturer designet for MASTERColour CDM-T lamper

### Fordeler

- Enestående lysstyrke og ypperlig fargegjengivelse, spesielt rød og gull
- Høy lampeeffektivitet resulterer i lave driftskostnader og lav varme-avgivelse
- Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlamper

### Funksjoner

- Varm hvit lysfarge, meget god farge gjengivelse, spesielt suveren rødfarge gjengivelse
- Lampedesign er velegnet til å bruke i armaturer for MASTERColour CDM-T power-spot
- UV-block glass

### Søknad

- Butikkbelysning (skaper koselig atmosfære f.eks. i møbelbutikker) Utmerket presentasjon av ferske varer (hos slakteren, i bakerier eller blomsterbutikk)

### Warnings and safety

- Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

# MASTER SDW-TG Mini

## Versions




LPPR\_SDW-TG\_50W\_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

## Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm

### Generell informasjon

Sokkelbase	GX12-1
Driftsposisjon	UNIVERSAL

### Teknisk belysning

Kromatisk koordinat X (nom)	0.478
Kromatisk koordinat Y (nom)	0.415
Fargebetegnelse	Gyllen hvit
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2500 K

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

### Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	T19

### Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2 400 lm
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5 300 lm

## Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

## MASTER SDW-TG Mini

### Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

