



Neskutočné farby a príjemná atmosféra

MASTER SDW-TG Mini

Rad vysokoúčinných výbojok s teplým farebným svetlom do malých otvorených svietidiel určených pre svetelné zdroje MASTERColour CDM-T

Výhody

- Výnimočný jas a podanie (najmä teplých) farieb, napríklad červenej a zlatej
- Nízke prevádzkové náklady a nízka úroveň tvorby tepla v dôsledku vysokej účinnosti svetelného zdroja
- Dlhá životnosť svetelného zdroja v porovnaní s klasickými a halogénovými žiarovkami

Vlastnosti

- Jedinečná kvalita teplých farieb
- Dizajn svetelného zdroja je kompatibilný so svietidlami pre výbojky MASTERColour CDM-T
- Sklo s ochranou pred UV žiarením

Aplikácie

- Osvetlenie obchodov (na dosiahnutie príjemnej atmosféry, napríklad v obchodoch s nábytkom), vynikajúca prezentácia čerstvého tovaru vo vitrínach (napríklad v mäsiarstvách, pekárňach či kvetinárstvách)

Varovanie a ochrana

- Používajte len so špeciálnym predradníkom od spoločnosti Philips.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesite na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

MASTER SDW-TG Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
1CT/12							
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm
1CT/12							

Všeobecné informácie

Pätica	GX12-1
Prevádzková poloha	UNIVERSAL

Svetelné technické

Chromatická súradnica X (nom.)	0,478
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,415
Označenie farby	Zlatá biela
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2500 K

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra
Materiál žiarovky	Sklo
Tvar žiarovky	T19

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2 400 lm
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5 300 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

MASTER SDW-TG Mini

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Obsah ortuti (Hg) (max.)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Obsah ortuti (Hg) (max.)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

