



Otroliga färger, varm atmosfär

MASTER SDW-TG Mini

Högeffektiva urladdningslampor med varmt ljus för små öppna armaturer utformade för MASTERColour CDM-T-ljuskällorna.

Fördelar

- Utmärkt ljusstyrka och färgåtergivning, särskilt för varma toner som rött och guld
- Hög lampeffektivitet för låga driftskostnader och låg värmeutveckling
- Lång livslängd jämfört med traditionella glödlampor och halogenlampor

Funktioner

- Unik varm färgkvalitet
- Lampan är designad för användning i armaturer för MASTERColour CDM-T power-spots
- UV-blockerande glas

Användning

- Butiksbelysning (skapar trivsamt atmosfär i t ex möbelaffärer) samt förstklassig skyltning av färskvaror (slakteributiker, bagerier och blomsteraffärer)

Varning och Säkerhet

- Endast för användning tillsammans särskilda Philips-driftdon
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

MASTER SDW-TG Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Måttskiss



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
1CT/12							
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm
1CT/12							

Allmän information

Socket	GX12-1
Driftposition	UNIVERSAL

Ljusteknik

Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,478
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,415
Färgbeteckning	Gyllene vit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2500 K

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	T19

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningsindex (nom)	Ljusutbyte (märkvärde)	
			Ljusutbyte (lm/W)	Ljusflöde (lm)
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2 400 lm
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5 300 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

MASTER SDW-TG Mini

Användning och godkännande

Full				
Order Code	Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg
928158905131	MST SDW-TG	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

Full				
Order Code	Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
	Mini 100W/82 5 GX12-1 1CT/12			

