



## 產品說明

### MASTER SDW-TG Mini 迷你高強度放電燈

高效率放電燈暖色系列，主要用於 MASTERColour CDM-T 燈管專用的小型開放式燈具

#### 优点

- 絕佳的亮度與演色性，紅色和金色等暖色系尤其出色
- 高效率燈具，節省電費支出，降低光照熱度
- 使用壽命優於白熾燈與鹵素燈

#### 特点

- 獨特的暖色系品質
- 燈管設計十分適用於 MASTERColour CDM-T 「能量點」照明燈具
- 抗紫外線玻璃

#### 应用

- 店面照明 (營造舒適氣氛，如家具店)、商品增鮮照明 (例如肉鋪、麵包店、花店)

#### 安全提示

- Use only with dedicated Philips control gear
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.


# MASTER SDW-TG Mini 迷你高強度放電燈

## Versions



LPPR\_SDW-TG\_50W\_GX12-1-Product photo

## 二维绘图



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0.75 in	14.5 mm	53.5 mm	56.5 mm	55 mm	103 mm

