



Produkt

MASTER SDW-T

Højtryksnatriumdampplamper med en udladningslampe i sintret aluminiumsoxid i en lufttom klar yderkolbe med blødt glas

Fordele

- Ekstra flot klarhed og farvegengivelse ($R_{a} > 80$), specielt af varme farver, f.eks. rød og guld

Funktioner

- Præfokuslampesokkel
- Udladningslampe fyldt med natrium-kviksølvsmalgam og xenon-tændingsgas
- Universel brændeposition

Anvendelsesområder

- Butiksbelysning, generel kommerciel downlight og dekorativ udendørs belysning

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med dedikerede Philips forkoblinger
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

MASTER SDW-T

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-Product photo

Målskitse



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Generelle oplysninger

Fod	PG12-1
Driftsposition	UNIVERSAL

Lysteknisk

Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,478
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,415
Farvebetegnelse	Gylden-hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2500 K

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Blødt glas
Lyskildeform	T31

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2.500 lm
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1.320 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforgbrug
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforgbrug
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

MASTER SDW-T

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

