



Der Standard für die Bäckerei-Beleuchtung

MASTER SDW-T

MASTER SDW-T ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

Vorteile

- Schöner warmweißer Farbeindruck

Merkmale

- Gute Farbwiedergabe insbesondere bei Rot-, Gelb- und Brauntönen
- UV-Block für reduziertes Ausbleichrisiko

Anwendung

- Für die Beleuchtung von Schuh- und Lederwaren, frischen Lebensmitteln, Wein und Backwaren

Hinweise

- Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

MASTER SDW-T

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-Product photo

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12.7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15.4 mm	91 mm	149 mm

Allgemeine Informationen	
Sockel	PG12-1
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Lichttechnische Daten	
Farbkordinate X (Nom)	0.478
Farbkordinate Y (nom.)	0.415
Lichtfarbe	Goldweiß
Ähnlichste Farbtemperatur	2500 K
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Weichglas
Kolbenform	T31

Lichttechnische Daten		Farbwiedergabeindex		
Order Code	Full Product Name	(CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45.45 lm/W	2'500 lm
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1'320 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Spannung (Nom)	Systemleistung
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55.5 W

Order Code	Full Product Name	Spannung (Nom)	Systemleistung
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33.3 W

MASTER SDW-T

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	Quecksilbergehalt (max.)	Quecksilbergehalt (Nom)
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7.6 mg	7.6 mg
73402015	MASTER SDW-T 35W/825	34 kWh	3.8 mg	3.8 mg

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	Quecksilbergehalt (max.)	Quecksilbergehalt (Nom)
	PG12-1 1SL/12			

