



Beschrijving:

MASTER SDW-T

Hogedruk-natriumlampen met een keramische ontladingsbuis in zachtglazen heldere buitenballon.

Voordelen

- Zeer helder licht en een goede kleurweergave ($R_a > 80$), met name van warme kleuren, bijvoorbeeld rood en goud

Kenmerken

- Hoge druk natriumlamp met uiterst warm wit licht (2500K)
- Universele brandstand

Toepassing

- Winkelverlichting, downlighters (voor accentuering van warme kleuren) en decoratieve buitenverlichting

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



MASTER SDW-T

Versions



LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-Product photo

Maatschets



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

