



Produkt beskrivelse

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i åpne armaturer

Fordeler

- Eksepsjonelt bra lysstyrke og fargegjengivelse, spesielt for varme farger, f.eks. rødt og gull
- Høy lampe effektivitet og lav varme-generering, resulterer i lave driftskostnader
- Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlamper

Applications

- Butikkbelysning (skaper koselig atmosfære f.eks. i møbelbutikk), utmerket presentasjon av ferske varer (hos slakteren, bakerier, blomsterhandel) og dekorativ utendørs belysning (imitasjon av gamle gass-lykter)

Funksjoner

- Varmhvit lysfarge, veldig god fargegjengivelse, spesielt utmerket rød gjengivelse
- Lampedesign er velegnet til bruk i armaturer for power-spot (høy-intensitet) og høy takhøyde

- Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du

rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-
Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-
Product photo

Målskisse



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	PG12-1
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]

Teknisk belysning

Fargebetegnelse	Gyllen hvit
Kromatisk koordinat X (nom)	0,478
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,415
Korreletert fargetemperatur (nom.)	2500 K

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Mykt glass
Lyspæreform	T31

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	2 500 lm	45,45 lm/W	82
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	1 320 lm	40 lm/W	81

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Spenning (nom.)
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	55,5 W	90 V
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	33,3 W	98 V

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	Energiforbruk kWh/1000 t
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	7,6 mg	7,6 mg	56 kWh
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	3,8 mg	3,8 mg	34 kWh