



Otroliga färger, fantastisk atmosfär

MASTER SDW-T

Serie med högeffektiva urladdningslampor med varm färg som kan användas i öppna armaturer

Fördelar

- Enastående ljusstyrka och färgåtergivning, särskilt för varma färger som rött och guld
- Hög lampeffektivitet ger låga driftkostnader och låg värmeutveckling
- Längre livslängd jämfört med glödlampor och halogenlampor

Funktioner

- Unik varm färgkvalitet
- Lampans utformning lämpar sig väl för att användas i armaturer för power-spots (hög intensitet) och allmänbelysning för hög takhöjd

Användning

- Butiksbelysning (för en mysig miljö i exempelvis möbelfärer), förstklassig skyltning av färskvaror (i slakteributiker, bagerier, blomaffärer) samt dekorativ utomhusbelysning (gaslykteimitation)

Varning och Säkerhet

- Använd endast med Philips särskilda driftdon
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

MASTER SDW-T

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-Product photo

Måttskiss



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Allmän information

Socket	PG12-1
Driftposition	UNIVERSAL

Ljusteknik

Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,478
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,415
Färgbeteckning	Gyllene vit
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2500 K

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Mjukt glas
Lampform	T31

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Färgåtergivningsindex (nom)	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2 500 lm
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1 320 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Strömförbrukning
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Strömförbrukning
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

MASTER SDW-T

Användning och godkännande

Full				
Order Code	Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

Full				
Order Code	Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
	PG12-1 1SL/12			

