



Ampul:

MASTER SON-T PIA Plus

Yüksek verimli ve emniyetli uzun ampul ömürlü şeffaf tüplü yüksek basınçlı sodyum ampul

Faydaları

- Yüksek teknoloji, yüksek lümen ve ampul ömrü boyunca emniyetli yanma sağlar
- Yüksek enerji verimi ve kurşunsuz olması çevresel bir avantaj sağlar
- Yüksek parlaklık kalitesi sayesinde en yüksek enerji verimli sodyum ampulüdür

Özellikler

- Şeffaf tübüler kavanoz
- Uzun ve emniyetli bir ampul ömrü için Philips Integrated Antenna (PIA) ile seramik deşarj tüpü
- Daha az kaynak noktası ile daha sağlam yapı, daha çok titreşime ve darbeye dayanıklıdır, erken arızaları önler ve ampul ömrünü uzatır
- ZrCo alıcı, yüksek lümen ve daha az oranda erken arızayı garanti eder
- Yüksek verimli 'Plus' tasarım yüksek ışık çıkışı sağlar
- Tamamen kurşunsuz ampuller

Uygulama

- Yol ve yerleşim ile ilgili aydınlatma
- Dekoratif projeksiyon aydınlatması
- Endüstriyel alan aydınlatmaları
- Dış mekan ve iç mekan spor etkinlikleri
- Bahçivanlıkla ilgili aydınlatma

Güvenlik ve uyarılar

- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC60662, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


MASTER SON-T PIA Plus

Versions



LPPR SON-TPIA 0007

Boyutlu çizim



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	47 mm	47 mm	132 mm	209 mm
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	47 mm	61 mm	132 mm	209 mm
MST SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm
MST SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	48 mm	64 mm	158 mm	257 mm
MST SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	279 mm
MST SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	36 mm	35 mm	104 mm	156 mm
MSTSON-TPIA Plus 70W E27 1CT/12	35,75 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Genel Bilgiler

Çalışma Konumu UNIVERSAL

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI) -

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Evet

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması Şeffaf

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
17987615	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	E40
18075300	MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	E40
18077700	MASTER SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12	E40
19229515	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	E40
19230115	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
18071500	MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	E40
18073900	MASTER SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	E40
19265315	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	E27
18069200	MASTER SON-T PIA Plus 70W E27 1SL/12	E27

Işık Teknik Ayrıntıları

MASTER SON-T PIA Plus

Order Code	Full Product Name	Renk Türü Koordinatı X (Nom)	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
17987615	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	0,535	0,420	2000 K	125 lm/W	33.000 lm
18075300	MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	0,535	0,420	2000 K	125 lm/W	33.000 lm
18077700	MASTER SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12	0,535	0,42	2000 K	137 lm/W	55.900 lm
19229515	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	0,535	0,42	2000 K	115,16 lm/W	17.800 lm
19230115	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12	0,535	0,42	2000 K	105 lm/W	10.600 lm
18071500	MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	0,535	0,42	2000 K	105 lm/W	10.600 lm
18073900	MASTER SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	0,535	0,42	2000 K	115 lm/W	17.800 lm
19265315	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	0,54	0,42	1900 K	83 lm/W	4.500 lm
18069200	MASTER SON-T PIA Plus 70W E27 1SL/12	0,54	0,42	1900 K	91 lm/W	6.650 lm

Çalıştırma ve Elektrik


Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
17987615	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	109 V	264 W	19230115	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12	100 V	101,0 W
18075300	MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	102 V	264 W	18071500	MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	100 V	101,0 W
18077700	MASTER SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12	105 V	408,0 W	18073900	MASTER SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	100 V	155,0 W
19229515	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	104 V	155,0 W	19265315	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	91 V	54,5 W
				18069200	MASTER SON-T PIA Plus 70W E27 1SL/12	93 V	74,0 W

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi	Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
17987615	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	T46	18071500	MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	T46
18075300	MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	T46	18073900	MASTER SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	T46
18077700	MASTER SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12	T46	19265315	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	T35
19229515	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	T46	18069200	MASTER SON-T PIA Plus 70W E27 1SL/12	T35
19230115	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12	T46			

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)
17987615	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	257 kWh	15,1 mg	15,1 mg	19265315	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	55 kWh	9,8 mg	9,8 mg
18075300	MASTER SON-T PIA Plus 250W E40 1SL/12	257 kWh	15,1 mg	15,1 mg	18069200	MASTER SON-T PIA Plus 70W E27 1SL/12	73 kWh	12,2 mg	12,2 mg
18077700	MASTER SON-T PIA Plus 400W E40 1SL/12	408 kWh	19,6 mg	20 mg					
19229515	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	155 kWh	15,1 mg	15 mg					
19230115	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12	101 kWh	16,3 mg	16,3 mg					
18071500	MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	101 kWh	16,3 mg	14,3 mg					
18073900	MASTER SON-T PIA Plus 150W E40 1SL/12	155 kWh	15,1 mg	13,9 mg					



MASTER SON-T PIA Plus

