



# Popis výrobku

## SON-T

Vysokotlaké sodíkové výbojky s čirou vnější trubkovitou baňkou

### Výhody

- Výbojky SON-T jsou cenově výhodné a spolehlivé řešení mezi vysokotlakými sodíkovými výbojkami

### Vlastnosti

- Čirá trubkovitá vnější baňka
- Vysoký účinnost
- Robustní konstrukce odolná vůči vibracím a nárazům pro delší životnost výbojky
- Možné stmívání s odpovídajícím příslušenstvím

### Aplikace

- Osvětlení silnic
- Dekorativní venkovní osvětlení
- Průmyslové, prodejní a komerční osvětlení
- Rekreační sportoviště – venkovní i vnitřní

### Varování a bezpečnost


- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions



LPPR SON-T E40

Rozměrové výkresy



| Product               | D (max) | O      | L      | C (max) |
|-----------------------|---------|--------|--------|---------|
| SON-T 1000W E40 1SL/4 | 66 mm   | 153 mm | 240 mm | 390 mm  |

