

**PHILIPS**

**Lighting**



# **Descripción del producto**

## **SON-T**

Lámpara de sodio de alta presión con lamparita exterior tubular transparente

### **Beneficios**

- SON-T es una solución rentable y confiable en sodio de alta presión

### **Características**

- Lámpara exterior tubular transparente
- Gran eficacia luminosa
- La confección sólida es resistente a la vibración y los impactos, lo que conduce a una vida útil confiable
- Atenuación posible con control dedicado

### **Aplicaciones**

- Iluminación de caminos y residencial
- Proyección decorativa
- Aplicaciones comerciales e industriales
- Instalaciones de deportes creativos de interior y exterior

### **Advertencias y seguridad**


- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

## Versions



LPPR SON-T E40

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 100W E E40 1SL	47 mm	44 mm	132 mm	209 mm
SON-T 150W E E40 1SL	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 250W E E40 1SL	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 400W E E40 1SL	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm

Información general	
Tapa-base	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2000 K
Índice de producción de color (IRC)	-
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje (nominal)	100 V
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	130 lm/W
928481500097	SON-T 100W E E40 1SL	90 lm/W
928487100097	SON-T 150W E E40 1SL	98 lm/W

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
928487200097	SON-T 250W E E40 1SL	110 lm/W
928487300097	SON-T 400W E E40 1SL	123 lm/W

## Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	960,0 W
928481500097	SON-T 100W E E40 1SL	100,0 W
928487100097	SON-T 150W E E40 1SL	153 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
928487200097	SON-T 250W E E40 1SL	255 W
928487300097	SON-T 400W E E40 1SL	392,0 W

## Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65
928481500097	SON-T 100W E E40 1SL	T46
928487100097	SON-T 150W E E40 1SL	T46

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
928487200097	SON-T 250W E E40 1SL	T46
928487300097	SON-T 400W E E40 1SL	T46

## Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético	Contenido de mercurio (Hg)
		kWh/1000 h (nominal)	
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	1.056 kWh	23 mg
928481500097	SON-T 100W E E40 1SL	110 kWh	18,36 mg
928487100097	SON-T 150W E E40 1SL	162 kWh	20,4 mg
928487200097	SON-T 250W E E40 1SL	275 kWh	20,4 mg
928487300097	SON-T 400W E E40 1SL	431 kWh	24,5 mg

