



Tuotekuvaus

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla

Hyödyt

- SON-T lamppu on kustannustehokas ja luotettava ratkaisu

Applications

- Tie- ja asuinalueiden valaistus
- Korostusvalaistus
- Teollisuusvalaistus
- Vapaa-ajan urheilupaikkavalistus sisällä ja ulkona

Ominaisuudet

- Kirkas putkimainen ulkokupu
- Suuri valotehokkuus


- Vankka rakenne tärinöitä ja iskuja vastaan merkitsee luotettavaa ikää
- Himmennettävissä soveltuvin laittein
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions



LPPR SON-T E40

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Yleistä tietoa

Lampun kanta	E40
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]

Valaistuksen tekniset tiedot

Värilämpötila (nim.)	2000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	130 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus	960,0 W
Jännite (nim.)	100 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Clear
Lampun muoto	T65

Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	23 mg
Energiankulutus kWh/1 000 h	1 056 kWh