



Termékleírás

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó, cső alakú külső burával

Előnyök

- A SON-T egy költséghatékony és megbízható megoldás

Applications

- Út- és lakóövezet világítás
- Dekoratív fényárvilágítás
- Ipari és kereskedelmi területek
- Szabadidős sportlétesítmények beltéren és kültéren

Szolgáltatások

- Átlátszó, cső alakú külső bura
- Magas fényhasznosítás

- Robusztus konstrukció kevesebb hegesztési ponttal, így vibráció- és ütésálló

- Speciális előtéttel szabályozható

- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Versions




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Általános információ

Működési helyzetUNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]

Technikai adatok

Színérték X koordinátája (névleges)	0,540
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,413
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2000 K
Színvisszaadási index (CRI)	-

Vezérlők és fényerő-szabályozás

SzabályozhatóIgen

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakításaÁtlátszó

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (maximum) 14,3 mg

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	130 lm/W
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	84 lm/W

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Feszültség (névleges)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	960,0 W	100 V
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	70,0 W	90 V

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Higanytartalom (Hg) (névleges)	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	23 mg	1 056 kWh
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	14,3 mg	77 kWh