



# Deskripsi Produk

## SON-T

Lampu Natrium Bertekanan Tinggi dengan bola lampu luar tubular bening

### Benefits

- SON-T merupakan solusi hemat biaya dan dapat diandalkan dalam lampu Natrium Bertekanan Tinggi

### Features

- Bola lampu luar tubular transparan
- Efektivitas cahaya tinggi
- Konstruksi yang kuat dan tahan getaran dan guncangan yang menghasilkan masa pakai yang andal
- Peredupan dapat dilakukan dengan control gear khusus

### Application

- Pencahayaan jalan dan tempat tinggal
- Lampu sorot yang dekoratif
- Aplikasi komersial dan industri
- Fasilitas olahraga rekreasi, dalam ruangan, dan luar ruangan

### Warnings and Safety

- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC60662, IEC 62035)
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

SON-T

Versions




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Dimensional drawing



| Product                  | D (max) | O      | L      | C (max) |
|--------------------------|---------|--------|--------|---------|
| SON-T 1000W E E40 1SL/4  | 66 mm   | 145 mm | 240 mm | 390 mm  |
| SON-T 100W E E40 SL/12   | 47 mm   | 44 mm  | 132 mm | 209 mm  |
| SON-T 150W E E40 SL/12   | 47 mm   | 58 mm  | 132 mm | 209 mm  |
| SON-T 250W E E40 SL/12   | 47 mm   | 66 mm  | 158 mm | 255 mm  |
| SON-T 400W E E40 SL/12   | 47 mm   | 82 mm  | 175 mm | 286 mm  |
| SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | 36 mm   | 42 mm  | 102 mm | 156 mm  |

| Informasi Umum               |           |
|------------------------------|-----------|
| Posisi Pengoperasian         | UNIVERSAL |
| Teknis Lampu                 |           |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | 2000 K    |
| Indeks renderasi warna (CRI) | -         |
| Kontrol dan Peredupan        |           |
| Dapat diredupkan             | Ya        |
| Mekanis dan Housing          |           |
| Lapisan bohlam               | Jernih    |

Informasi Umum

| Order Code   | Full Product Name      | Tutup-Dasar |
|--------------|------------------------|-------------|
| 928481500092 | SON-T 100W E E40 SL/12 | E40         |
| 928487100096 | SON-T 150W E E40 SL/12 | E40         |
| 928487200098 | SON-T 250W E E40 SL/12 | E40         |

| Order Code   | Full Product Name        | Tutup-Dasar |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 928487300098 | SON-T 400W E E40 SL/12   | E40         |
| 928487400091 | SON-T 1000W E E40 1SL/4  | E40         |
| 928152800035 | SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | E27         |

Teknis Lampu

|              | Full Product           | Koordinat            | Koordinat            | Daya                       |
|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Order Code   | Name                   | Kromatisitas X (Nom) | Kromatisitas Y (Nom) | Penerangan (terukur) (Nom) |
| 928481500092 | SON-T 100W E E40 SL/12 | -                    | -                    | 90 lm/W                    |
| 928487100096 | SON-T 150W E E40 SL/12 | -                    | -                    | 98 lm/W                    |
| 928487200098 | SON-T 250W E E40 SL/12 | -                    | -                    | 110 lm/W                   |

|              | Full Product             | Koordinat            | Koordinat            | Daya                       |
|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Order Code   | Name                     | Kromatisitas X (Nom) | Kromatisitas Y (Nom) | Penerangan (terukur) (Nom) |
| 928487300098 | SON-T 400W E E40 SL/12   | -                    | -                    | 123 lm/W                   |
| 928487400091 | SON-T 1000W E E40 1SL/4  | -                    | -                    | 130 lm/W                   |
| 928152800035 | SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | 0,540                | 0,413                | 84 lm/W                    |

Pengoperasian dan Kelistrikan

| Order Code   | Full Product Name      | Tegangan (Nom) | Konsumsi Daya |
|--------------|------------------------|----------------|---------------|
| 928481500092 | SON-T 100W E E40 SL/12 | 100 V          | 100,0 W       |
| 928487100096 | SON-T 150W E E40 SL/12 | 100 V          | 153 W         |
| 928487200098 | SON-T 250W E E40 SL/12 | 100 V          | 255 W         |

| Order Code   | Full Product Name        | Tegangan (Nom) | Konsumsi Daya |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 928487300098 | SON-T 400W E E40 SL/12   | 100 V          | 392,0 W       |
| 928487400091 | SON-T 1000W E E40 1SL/4  | 100 V          | 960,0 W       |
| 928152800035 | SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | 90 V           | 70,0 W        |

Mekanis dan Housing

| Order Code   | Full Product Name      | Bentuk Bohlam |
|--------------|------------------------|---------------|
| 928481500092 | SON-T 100W E E40 SL/12 | T46           |
| 928487100096 | SON-T 150W E E40 SL/12 | T46           |
| 928487200098 | SON-T 250W E E40 SL/12 | T46           |

| Order Code   | Full Product Name        | Bentuk Bohlam |
|--------------|--------------------------|---------------|
| 928487300098 | SON-T 400W E E40 SL/12   | T46           |
| 928487400091 | SON-T 1000W E E40 1SL/4  | T65           |
| 928152800035 | SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | T35           |

Penyetujuan dan Aplikasi

|              |                         | Penggunaan         | Kandungan           | Kandungan          |
|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Order Code   | Full Product Name       | Energi kWh/ 1000 h | Merkuri (Hg) (Maks) | Merkuri (Hg) (Nom) |
| 928481500092 | SON-T 100W E E40 SL/12  | 110 kWh            | -                   | 18,36 mg           |
| 928487100096 | SON-T 150W E E40 SL/12  | 162 kWh            | -                   | 20,4 mg            |
| 928487200098 | SON-T 250W E E40 SL/12  | 275 kWh            | -                   | 20,4 mg            |
| 928487300098 | SON-T 400W E E40 SL/12  | 431 kWh            | -                   | 24,5 mg            |
| 928487400091 | SON-T 1000W E E40 1SL/4 | 1.056 kWh          | -                   | 22,65 mg           |

|              |                          | Penggunaan         | Kandungan           | Kandungan          |
|--------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Order Code   | Full Product Name        | Energi kWh/ 1000 h | Merkuri (Hg) (Maks) | Merkuri (Hg) (Nom) |
| 928152800035 | SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | 77 kWh             | 14,3 mg             | 14,3 mg            |

