

PHILIPS

Lighting



Product Description

SON-T

Lâmpada de sódio de alta pressão com lâmpada externa tubular transparente

Benefícios

- SON-T constitui uma solução económica e fiável em lâmpadas de sódio de alta pressão

Características

- Clear tubular outer bulb
- High luminous efficacy
- Robust construction is vibration- and shock-resistant leading to a reliable life
- Dimming possible with dedicated gear

Aplicação

- Road and residential lighting
- Decorative floodlighting
- Commercial and industrial applications
- Instalações desportivas recreativas, interiores e exteriores

Avisos e Segurança

- O equipamento de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC60662, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


SON-T

Versions



LPPR SON-T E40

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

