



Descrierea produsului

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune și capsulă exterioară tubulară transparentă

Beneficii

- Sursele SON-T sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și reprezintă o soluție fiabilă în gama de surse cu vapori de sodiu de înaltă presiune

Applications

- Zone publice și urbane
- Iluminat proiector decorativ
- Iluminat industrial și comercial
- Arene sportive interioare și exterioare

Caracteristici

- Eficacitate luminoasă ridicată
- Balon exterior tubular din sticlă transparentă clară

- Construcție robustă extrem de rezistentă la vibrații și șocuri, ce duce la o funcționare fiabilă
- Este posibilă reglarea fuxului luminos cu ajutorul unui aparat de variație special
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Cote



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Informații generale

Poziție de funcționare
 UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]

Date tehnice lumină

Coordonată cromatică X (nom.)	0,540
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,413
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	-

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase
 Da

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec
 Transparent

Aprobare și aplicație

Conținut de mercur (Hg) (max.) 14,3 mg

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Randament luminos (nominal) (nom.)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	130 lm/W
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	84 lm/W

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Tensiune (nom.)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	960,0 W	100 V
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	70,0 W	90 V

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Formă bec
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	Consum de energie kWh/1000 h
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	23 mg	1.056 kWh
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	14,3 mg	77 kWh