



Svetelný zdroj:

SON-T

Vysokotlakové sodíkové výbojky s trubicou so spekaným oxidom hliníka sú uzavreté v čírej vonkajšej banke zo sodnovápenatého resp. tvrdého skla

Výhody

- SON-T Pro predstavujú nákladovo efektívnu verziu klasickej výbojky

Vlastnosti

- Svetelná účinnosť až 130 lm/W
- Vonkajšia trubica z číreho skla
- Výbojková trubica plnená sodíkovým amalgámom a xenónovým štartovacím plynom
- Výbojky SON-T Pro majú zabudovanú zapalovaciu tlejvku

Aplikácie

- Verejné priestranstvá a mestské ulice a námestia
- Dekoratívne prúdové osvetlenie vonkajších objektov
- Osvetlenie priemyselných, obchodných a komerčných priestorov
- Vonkajšie a vnútorné osvetlenie športových zariadení

Varovanie a ochrana

- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Všeobecné informácie	
Prevádzková poloha	UNIVERSAL
Svetelné technické	
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2000 K
Index podania farieb (CRI)	-
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Pätica
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40

Order Code	Full Product Name	Pätica
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	-	-	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	0,540	0,413	84 lm/W

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	100 V	960,0 W

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	90 V	70,0 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Obsah ortuti (Hg) (max.)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	1 056 kWh	-	23 mg
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	77 kWh	14,3 mg	14,3 mg

