



Produktbeskrivning

SON-T

Högtrycksnatriumlampa med klar rörformad ytterglob

Fördelar

- SON-T är en kostnadseffektiv och tillförlitlig högtrycksnatriumlösning

Funktioner

- Klar, rörformad ytterkolv
- Högt ljusutbyte
- Den robusta konstruktionen är vibrations- och stöttålig, för garanterat lång livslängd
- Ljusreglering möjlig med särskilda driftdon

Användning

- Belysning på vägar och i bostadsområden
- Dekorativ strålkastarbelysning
- Kommersiella och industriella användningsområden
- Idrottsanläggningar – inomhus och utomhus

Varning och Säkerhet


- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC60662, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



LPPR SON-T E40

Måttskiss



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

