



Опис виробу

Натрієва лампа високого тиску з прозорою трубчастою зовнішньою колбою

Переваги

- SON-T – економічне та надійне рішення в сегменті натрієвих ламп високого тиску

Applications

- Дорожнє освітлення та побутові системи освітлення
- Декоративне заливаюче освітлення
- Комерційні та промислові застосування
- Внутрішнє та зовнішнє освітлення спортивно-оздоровчих об'єктів

Характеристики

- Прозора трубчаста зовнішня колба
- Висока світловіддача

- Міцна конструкція стійка до вібрації та ударів, що забезпечує довгий термін експлуатації
- Затухання за допомогою спеціального модуля регулювання
- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 60662, IEC 62035)
- Украв маймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Розміри



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 100W E E40 SL/12	47 mm	44 mm	132 mm	209 mm
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Загальна інформація

Робоче положення

УНІВЕРСАЛЬНЕ [Будь-яке або універсальне (U)]

Світлотехнічні

Координата хроматичності X (номінальна)

0,540

Координата хроматичності Y (номінальна)

0,413

Корельована колірна температура (ном.)

2000 K

Індекс якості кольоропередачі (CRI)

-

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю

Так

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи

Прозорий

Затвердження й застосування

Вміст ртуті (макс.)

14,3 mg

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	E40
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	E40
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	E40
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	E40
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловідача (номінальна) (ном.)
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	130 lm/W
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	90 lm/W
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	98 lm/W
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	110 lm/W
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	123 lm/W
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	84 lm/W

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Напруга (ном.)
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	960,0 W	100 V
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	100,0 W	100 V
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	153 W	100 V
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	255 W	100 V
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	392,0 W	100 V
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	70,0 W	90 V

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	T46
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	T46
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	T46
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	T46
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Вміст ртуті (ном.)	Споживання енергії кВт/1000 год
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	23 mg	1 056 kWh
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	18,36 mg	110 kWh
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	20,4 mg	162 kWh
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	20,4 mg	275 kWh
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	24,5 mg	431 kWh
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	14,3 mg	77 kWh