



Опис виробу

SON-T

Натрієва лампа високого тиску з прозорою трубчастою зовнішньою колбою

Переваги

- SON-T – економічне та надійне рішення в сегменті натрієвих ламп високого тиску

Характеристики

- Прозора трубчаста зовнішня колба
- Висока світловіддача
- Міцна конструкція стійка до вібрації та ударів, що забезпечує довгий термін експлуатації
- Затухання за допомогою спеціального модуля регулювання

Застосування

- Дорожнє освітлення та побутові системи освітлення
- Декоративне заливаюче освітлення
- Комерційні та промислові застосування
- Внутрішнє та зовнішнє освітлення спортивно-оздоровчих об'єктів

Попередження та безпека


- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 60662, IEC 62035)
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії



LPPR SON-T E27

Розміри



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 100W E E40 SL/12	47 mm	44 mm	132 mm	209 mm
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Загальна інформація	
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ
Світлотехнічні	
Корельована колірна температура (ном.)	2000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	-
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Прозорий

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	E40
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	E40
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	E40
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Світлотехнічні

	Full Product	Координата	Координата	Світловіддача
Order Code	Name	хроматичності X (номінальна)	хроматичності Y (номінальна)	(номінальна) (ном.)
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	-	-	130 lm/W
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	-	-	90 lm/W
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	-	-	98 lm/W
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	-	-	110 lm/W

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	100 V	960,0 W
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	100 V	100,0 W
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	100 V	153 W

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	T46
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	T46

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год	Вміст ртуті (макс.)	Вміст ртуті (ном.)
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	1 056 kWh	-	23 mg
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	110 kWh	-	18,36 mg
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	162 kWh	-	20,4 mg
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	275 kWh	-	20,4 mg
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	431 kWh	-	24,5 mg

Order Code	Full Product	Координата	Координата	Світловіддача
Order Code	Name	хроматичності X (номінальна)	хроматичності Y (номінальна)	(номінальна) (ном.)
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	-	-	123 lm/W
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	0,540	0,413	84 lm/W

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	100 V	255 W
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	100 V	392,0 W
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	90 V	70,0 W

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	T46
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	T46
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год	Вміст ртуті (макс.)	Вміст ртуті (ном.)
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	77 kWh	14,3 mg	14,3 mg

