



Mô tả sản phẩm

Bóng đèn natri áp suất cao với vỏ ngoài dạng ống tròn trong suốt

Lợi ích

- SON-T là giải pháp Bóng đèn natri áp suất cao hiệu quả chi phí và tin cậy

Applications

- Chiếu sáng đường giao thông và dân sinh
- Đèn pha trang trí
- Chiếu sáng thương mại và công nghiệp
- Công trình thể thao giải trí trong nhà và ngoài trời

Tính năng

- Vỏ bọc dạng ống tròn trong suốt
- Hiệu suất chiếu sáng cao

- Kết cấu chắc chắn chống rung và va đập, mang đến tuổi thọ dài lâu
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng bộ điều khiển chuyên dụng
- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Phiên bản




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E E40 1SL/4	66 mm	145 mm	240 mm	390 mm
SON-T 100W E E40 SL/12	47 mm	44 mm	132 mm	209 mm
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Thông tin chung

Vị trí vận hành UNIVERSAL [Mọi góc độ (U)]

Thông tin kỹ thuật về đèn

Tọa độ màu X (Danh định)	0,540
Tọa độ màu Y (Danh định)	0,413
Nhiệt độ màu (CCT)	2000 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	-

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/ giảm sáng) Có

Cơ khí và vỏ đèn

Lớp hoàn thiện bóng đèn Trong suốt

Phê duyệt và ứng dụng

Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Tối đa) 14,3 mg

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Đế đui đèn
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	E40
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	E40
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	E40
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	E40
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	E40
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Hiệu suất phát quang định mức
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	90 lm/W
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	98 lm/W
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	110 lm/W
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	123 lm/W
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	130 lm/W
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	84 lm/W

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Công suất	Điện áp (Danh định)
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	100,0 W	100 V
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	153 W	100 V
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	255 W	100 V
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	392,0 W	100 V
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	960,0 W	100 V
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	70,0 W	90 V

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Hình dạng bóng đèn
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	T46
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	T46
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	T46
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	T46
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	T65
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	18,36 mg	110 kWh
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	20,4 mg	162 kWh
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	20,4 mg	275 kWh
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	24,5 mg	431 kWh
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	22,65 mg	1.056 kWh
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	14,3 mg	77 kWh

