



Mô tả sản phẩm

SON-T

Bóng đèn natri áp suất cao với vỏ ngoài dạng ống tròn trong suốt

Lợi ích

- SON-T là giải pháp Bóng đèn natri áp suất cao hiệu quả chi phí và tin cậy

Tính năng

- Vỏ bọc dạng ống tròn trong suốt
- Hiệu suất chiếu sáng cao
- Kết cấu chắc chắn chống rung và va đập, mang đến tuổi thọ dài lâu
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng bộ điều khiển chuyên dụng

Ứng dụng

- Chiếu sáng đường giao thông và dân sinh
- Đèn pha trang trí
- Chiếu sáng thương mại và công nghiệp
- Công trình thể thao giải trí trong nhà và ngoài trời

Cảnh báo và An toàn


- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Phiên bản



LPPR SON-T E27

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E E40 1SL/4	66 mm	145 mm	240 mm	390 mm
SON-T 100W E E40 SL/12	47 mm	44 mm	132 mm	209 mm
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Thông tin chung	
Vị trí vận hành	UNIVERSAL
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2000 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	-
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Đế dui đèn
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	E40
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	E40
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Đế dui đèn
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	E40
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	E40
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Tọa độ	Tọa độ	Quang hiệu
		màu X (Danh định)	màu Y (Danh định)	
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	-	-	90 lm/W
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	-	-	98 lm/W
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	-	-	110 lm/W
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	-	-	123 lm/W

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Điện áp (Danh định)	Mức tiêu thụ điện
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	100 V	100,0 W
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	100 V	153 W
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	100 V	255 W

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Hình dạng bóng đèn
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	T46
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	T46
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	T46

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ	Hàm lượng	Hàm lượng
		năng lượng kWh/1000 h	thủy ngân (Hg) (Tối đa)	thủy ngân (Hg) (Danh định)
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	110 kWh	-	18,36 mg
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	162 kWh	-	20,4 mg
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	275 kWh	-	20,4 mg
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	431 kWh	-	24,5 mg
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	1.056 kWh	-	22,65 mg
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	77 kWh	14,3 mg	14,3 mg

Order Code	Full Product Name	Tọa độ	Tọa độ	Quang hiệu
		màu X (Danh định)	màu Y (Danh định)	
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	-	-	130 lm/W
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	0,540	0,413	84 lm/W

Order Code	Full Product Name	Điện áp (Danh định)	Mức tiêu thụ điện
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	100 V	392,0 W
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	100 V	960,0 W
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	90 V	70,0 W

Order Code	Full Product Name	Hình dạng bóng đèn
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	T46
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	T65
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

