



產品說明

SON-T 高壓鈉燈

高壓鈉燈，外層為透明管狀燈泡

优点

- SON-T 是一款具成本效益且可靠耐用的高壓鈉光燈解決方案

特点

- 透明管狀外燈泡
- 高光效
- 強固設計具有耐晃和耐震效果，因此使用壽命長
- 可搭配專用安定器裝置進行調光

应用

- 道路與住宅照明
- 裝飾泛光照明
- 商業與工業照明應用
- 室內外休閒運動設施

安全提示

- 控制安定器裝置必須內附燈管壽命終了保護裝置 (IEC60662、IEC 62035)
- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。


SON-T 高壓鈉燈

Versions



LPPR SON-T E27

二维绘图



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E E40 1SL/4	66 mm	145 mm	240 mm	390 mm
SON-T 100W E E40 SL/12	47 mm	44 mm	132 mm	209 mm
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

一般資訊	
操作位置	UNIVERSAL
照明技術	
相關色溫 (標稱)	2000 K
演色性指數 (CRI)	-
控制與調光	
可調光	是
機械與外罩	
燈泡表層	透明

一般資訊

Order Code	Full Product Name	燈座基底
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	E40
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	E40
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	燈座基底
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	E40
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	E40
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

照明技術

SON-T 高壓鈉燈

Order Code	Full Product Name	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)	光效 (額定) (標準)
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	-	-	90 lm/W
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	-	-	98 lm/W
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	-	-	110 lm/W

Order Code	Full Product Name	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)	光效 (額定) (標準)
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	-	-	123 lm/W
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	-	-	130 lm/W
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	0.540	0.413	84 lm/W

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	100 V	100.0 W
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	100 V	153 W
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	100 V	255 W

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	100 V	392.0 W
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	100 V	960.0 W
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	90 V	70.0 W

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	燈泡形狀
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	T46
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	T46
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	T46

Order Code	Full Product Name	燈泡形狀
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	T46
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	T65
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

認證與應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含量 (最大)	汞 (Hg) 含量 (標稱)
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	110 kWh	-	18.36 mg
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	162 kWh	-	20.4 mg
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	275 kWh	-	20.4 mg
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	431 kWh	-	24.5 mg
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	1,056 kWh	-	22.65 mg
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	77 kWh	14.3 mg	14.3 mg

