



Popis výrobku

Vysokotlaké sodíkové výbojky s eliptickou opálovou baňkou

Výhody

- Výbojky SON jsou cenově výhodné a spolehlivé řešení mezi vysokotlakými sodíkovými výbojkami

Applications

- Veřejné osvětlení
- Dekorativní reflektorové osvětlení
- Průmyslové, prodejní a komerční osvětlení

Vlastnosti

- Eliptická opálová vnější baňka
- Vysoká účinnost

- Robustní konstrukce odolná vůči vibracím a nárazům pro delší bezporuchovou životnost
- Možné stmívání s odpovídajícím příslušenstvím
- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions




LPPR SON E27 E26



LPPR SON-I CO

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Obecné informace

Patice krytky	E27
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]

Světelně technické

Světelný tok	5 600 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	1900 K
Index podání barev (CRI)	-

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Potahované sklo
--------------------------	-----------------

Certifikace a použití

Obsah rtuti (Hg) (max.)	14,3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	14,3 mg

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	0,540	0,420	80 lm/W
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	78 lm/W

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Napětí (jmen.)
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	72,5 W	95 V
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	71,5 W	90 V

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	73 kWh
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	72 kWh