



Produktbeskrivelse

SON

Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret ovalformet yderkolbe

Fordele

- SON er en omkostningseffektiv og driftssikker løsning inden for højtryksnatriumbelysning

Funktioner

- Ovalformet yderkolbe med indvendig hvid belægning
- Højt lysudbytte
- Den robuste konstruktion er modstandsdygtig over for vibrationer og stød, hvorved der opnås en lang levetid uden driftsforstyrrelser
- Dæmpning er mulig med særligt udstyr


Anvendelsesområder

- Vejbelysning og belysning i beboelsesområder
- Dekorativ projektorbelysning
- Kommercielle og industrielle anvendelser

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	1900 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Glas med belægning

Lysteknisk

Full					Lyseffekt					Full					Lyseffekt				
Order Code	Name	X (nom.)	Y (nom.)		(nom.)	Lysstr.	Order Code	Name	X (nom.)	Y (nom.)		(nom.)	Lysstr.			(nom.)	Lysstr.		
928152908835	SON 50W/20 E27 1CT/24	0,540	0,420		68 lm/W	3.600 lm		0 I E27 1CT/24											
							928150808828	SON 50W/20 I E27 1CT/24	0,54	0,42		70 lm/W	3.700 lm						
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	0,540	0,420		80 lm/W	-		20 I E27 1CT/24											
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42		78 lm/W	5.600 lm													

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	85 V	53,0 W	928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	90 V	71,5 W
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	95 V	72,5 W	928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	85 V	52,5 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	BF70
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	53 kWh	9,8 mg	9,8 mg
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	73 kWh	14,3 mg	14,3 mg
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	72 kWh	14,3 mg	14,3 mg
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	53 kWh	12 mg	12 mg

