



# Product Description

## SON

High Pressure Sodium lamp with opalized ovoid outer bulb

### Οφέλη

- Ο λαμπτήρας SON αποτελεί μια οικονομική και αξιόπιστη λύση για τους λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης

### Χαρακτηριστικά

- Ωοειδής εξωτερικός λαμπτήρας, με εσωτερική επικάλυψη σε λευκό χρώμα
- Υψηλή απόδοση φωτεινότητας
- Η στιβαρή κατασκευή είναι ανθεκτική στους κραδασμούς και τα χτυπήματα, παρέχοντας αξιόπιστη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης με αποκλειστικό εξοπλισμό

### Εφαρμογή

- Οδικός και οικιακός φωτισμός
- Διακοσμητικός φωτισμός διάχυσης
- Για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

## Versions




LPPR SON E27 E26



LPPR SON-I CO

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

## Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	E27
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL

## Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	1900 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-

## Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

## Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά

Φινίρισμα λαμπτήρα	Επικαλυμμένο γυαλί
--------------------	-----------------------

## Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	Απόδοση	
				φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	0,540	0,420	80 lm/W	-

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	78 lm/W	5.600 lm
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	0,54	0,42	70 lm/W	3.700 lm

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	95 V	72,5 W
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	90 V	71,5 W

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	85 V	52,5 W

### Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

### Εγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	73 kWh	14,3 mg	14,3 mg
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	72 kWh	14,3 mg	14,3 mg
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	53 kWh	12 mg	12 mg

