

PHILIPS

SON

DSO



Tuotekuvaus

Suurpainenaatriumlamppu opaloidulla ulkokuvulla

Hyödyt

- SON-lamppu on kustannustehokas ja luotettava ratkaisu

Applications

- Tie- ja asuinalueiden valaistus
- Korostusvalaistus
- Teollisuusvalaistus

Ominaisuudet

- Ellipsoidin muotoinen, sisäpuolelta päällystetty ulkokupu
- Suuri valotehokkuus

- Vankka rakenne tärinöitä ja iskuja vastaan merkitsee luotettavaa ikää
- Himmennysmahdollisuus soveltuvin laittein
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions




LPPR SON E27 E26



LPPR SON-I CO

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

Yleistä tietoa

Lampun kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]

Valaistuksen tekniset tiedot

Värilämpötila (nim.)	1900 K
Värintoistoindeksi (CRI)	-

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Coated glass
-----------------	--------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	3 600 lm	0,540	0,420	68 lm/W
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	-	0,540	0,420	80 lm/W
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	5 600 lm	0,54	0,42	78 lm/W
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	3 700 lm	0,54	0,42	70 lm/W

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Jännite (nim.)
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	53,0 W	85 V
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	72,5 W	95 V
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	71,5 W	90 V
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	52,5 W	85 V

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun muoto
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	BF70
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	BF70
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	B70

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	Energiankulutus kWh/1 000 h
928152908835	SON 50W/220 E27 1CT/24	9,8 mg	9,8 mg	53 kWh
928486700091	SON 70W E E27 CO 1CT/24	14,3 mg	14,3 mg	73 kWh
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	14,3 mg	14,3 mg	72 kWh
928150808828	SON 50W/220 I E27 1CT/24	12 mg	12 mg	53 kWh