



Mô tả sản phẩm

SON

Đèn natri áp suất cao với vỏ bọc hình trứng trắng đục

Lợi ích

- Đèn SON là giải pháp tiết kiệm và tin cậy cho đèn natri áp suất cao

Tính năng

- Vỏ bóng đèn hình bầu dục, phủ trắng bên trong
- Hiệu suất chiếu sáng cao
- Kết cấu chắc chắn chống rung và va đập, mang đến tuổi thọ dài lâu
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng bộ điều khiển chuyên dụng

Ứng dụng

- Chiếu sáng đường giao thông và dân sinh
- Đèn pha trang trí
- Chiếu sáng thương mại và công nghiệp

Cảnh báo và An toàn


- Bộ điều khiển phải có tính năng bảo vệ vào cuối thời hạn sử dụng (IEC60662, IEC 62035)
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.

Phiên bản



LPPR SON-I CO

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

