



產品說明

高壓鈉燈，外層為乳白色卵形燈泡

优点

- SON 高壓鈉燈系列中，兼具成本效益與可靠性的照明解決方案

Applications

- 道路與住宅照明
- 裝飾泛光照明
- 商業與工業照明應用

特点

- 蛋形，外部燈泡具白色塗層內裡
- 高流明效率

- 結構堅固，防震且耐撞擊，延長使用壽命
- 使用特定安定器，可進行調光
- 控制安定器裝置必須內附燈管壽命終了保護裝置 (IEC60662、IEC 62035)
- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

Versions




LPPR SON E40 E39



LPPR SON-I CO

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
SON 400W E E40 CO 1SL/12	122 mm	290 mm
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71 mm	155 mm

一般資訊 操作位置 UNIVERSAL [任何或通用 (U)]	
照明技術 光通量 5,600 lm 色度坐標 X (標稱) 0.54 色度坐標 Y (Nom) 0.42 演色性指數 (CRI) -	
控制與調光 可調光 是	
機械與外罩 燈泡表層 塗層玻璃	

認證與應用

汞 (Hg) 含量 (最大) 14.3 mg

一般資訊

Order Code	Full Product Name	燈座基底
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	E40
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	E27

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	2000 K	122 lm/W
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	1900 K	78 lm/W

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量	電壓 (標稱)
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	400.0 W	105 V
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	71.5 W	90 V

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	燈泡形狀
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	ED120
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	B70

認證與應用

Order Code	Full Product Name	汞 (Hg) 含量 (標稱)	能源消耗 kWh/1000 h
928487000091	SON 400W E E40 CO 1SL/12	24.5 mg	440 kWh
928150108828	SON 70W/220 I E27 1CT/24	14.3 mg	72 kWh