



Erillinen kiskoasennettava turvakohdevalaisin, 3 tunnin akku

Emergency Track Spot

Turvavalaistus on tärkeä osa rakennusten turvallisuutta. Emergency track spot EM160T tarjoaa helpon ratkaisun valaisinkohtaiseen turvavalaistukseen, joka on täysin eurooppalaisten säädösten mukainen. Litiumakulla (LiFePO4) on monia etuja verrattuna nikkelipohjaisiin tuotteisiin, sillä sen käyttöikä on pidempi, se purkautuu paremmin, sen valmistus on ympäristöystävällisempää ja se voidaan kierrättää.

Hyödyt

- Täyttää eurooppalaiset turvavalaistusstandardit.
- Litiumakku takaa pidemmän käyttöiän, pienemmän itsepurkauksen ja paremman lämmönsietokyvyn.
- Ympäristöystävällisempi nikkelipohjaisiin tuotteisiin verrattuna, sillä akku voidaan kierrättää.

Ominaisuudet

- Valittavissa jatkuvasti päällä oleva tai automaattisesti päälle kytkeytyvä turvavalaistus
- Turvavalaistuksen toiminta-aika 3 tuntia
- Vaihdeettava manuaalinen testaus tai itsestestaus

Käyttökohteet

- Myymälät
- Vaatekaupat

Emergency Track Spot

Rajoitukset ja turvallisuus

- Akun keskimääräinen nimelliskäyttöikä on 50 000 tuntia valmiustilassa. Akussa on kolmen vuoden vakiotakuu. Tuotetta tulee huoltaa ja käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä testata EN50272-standardin mukaisesti, muuten takuu raukeaa.

Versions




EM160T Emergency Track Spot Black



EM160T Emergency Track Spot White

Mittapiirros




Tuotetiedot



EM160T Emergency Track Spot
White



EM160T Emergency Track Spot
White



EM160T Emergency Track Spot
White

Emergency Track Spot

Tuotetiedot



EM160T Emergency Track Spot
Black, mounting accessory



EM160T Emergency Track Spot
White



EM160T Emergency Track Spot
White, mounting accessory



EM160T Emergency Track Spot
White

Emergency Track Spot

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valotehokkuus (nimellinen)	147 lm/W
Valovirta	250 lm
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	4,8 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Räjähdystvaarallisuusluokka	-
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokan koodi	IP20

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistus	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio
Turvavalaistuksen valovirta	250 lm
Turvavalaistuksen akun tyyppi	Lithium
Turvavalaistuksen tehonkulutus (keskusakustollinen turvavalaistus)	1,7 W
Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	0...+45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Kromaattisuus alussa	(0.346, 0.356) SDCM<6
Valovirran toleranssi	+/-5%

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
912401483657	EM160T TRK 2S OA NM3 ELP BK IP20	Musta RAL 9004
912401483656	EM160T TRK 2S OA NM3 ELP WH IP20	Valkoinen RAL 9003

Emergency Track Spot

