

Langaton downlight-turvavalaisin

EM251B



Itsenäiset downlight-valaisimet turvavalalaistukseen, Interact-yhteensopiva, 3 tunnin akku

Uudet langattomat downlight-turvavalaisimet ja valvontajärjestelmä mahdollistavat turvavalalaistuksen hallinnan, ohjauksen ja testauksen

Hyödyt

- Kattava testaus varmistaa vaatimustenmukaisuuden
- Helppo asennettavuus ja huollettavuus säästävät aikaa ja rahaa
- Koko valaistusratkaisua, turvavalalaistus mukaan lukien, voidaan hallita kätevästi yhden ohjauspaneelin kautta

Applications

- Hätäuloskäynnit ja poistumistiet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat

Ominaisuudet


- Langattomat downlight-turvavalaisimet ja Interact Building Manager -järjestelmä tarjoavat laadukkaan turvavalalaistusratkaisun, jota voidaan hallita pilvipohjaisen, tietoturvallisen ohjauspaneelin kautta
- Helppo tapa hallita turvavalalaistusta, automatisoitu testaus, säädösten mukainen järjestelmä
- Yleisvalaistuksen ja turvavalalaistuksen hallinta yhden ohjauspaneelin kautta säästää kustannuksissa ja mahdollistaa koko valaistusratkaisun tehokkaan kunnossapidon.
- Akun keskimääräinen nimelliskäyttöikä on 50 000 tuntia valmiustilassa. Akulla on 5 vuoden vakiotakuu edellyttäen, että tuotetta huolletaan ja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti ja testataan EN50272-standardin mukaisesti.

Versions

Emergency Spot Wireless, all parts



Mittapiirros



EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH

Tuotetiedot



Emergency Spot Wireless, front view



Emergency Spot Wireless, exploded view

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	400 lm
Värilämpötila (nim.)	5000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	110 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥70
Optiikan tyyppi	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	4 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskukestävyysluokka	IK04 [0.5 J standard plus]
Räjähdyksivaarallisuusluokka	-

Hätätilakäyttö

Turvavalaistuksen valovirta	400 lm
Turvavalaistuksen tehonkulutus (keskusakustollinen turvavalaistus)	3,6 W
Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistuksen akun tyyppi	Lithium
Turvavalaistus	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	0...+55 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-5%
Kromaattisuus alussa	(0.346, 0.356) SDCM<5