



Itsenäinen pinta-asennettava downlight-turvavalaisin, Interact-yhteensopiva, 3 tunnin akku

Langaton pinta-asennettava downlight-turvavalaisin

Uudet langattomat, pinta-asennettavat downlight-turvavalaisimet ja kätevä hallintajärjestelmä mahdollistavat turvavalaistuksen ohjauksen, valvonnan ja testaamisen sekä vaatimustenmukaisuusraporttien luomisen tietoturvallisen, pilvipohjaisen ohjauspaneelin kautta.

Hyödyt

- Kattava testaus varmistaa vaatimustenmukaisuuden
- Helppo asennus ja ylläpito säästää aikaa ja rahaa
- Koko valaistusratkaisua, myös turvavalaistusta, voidaan hallita kätevästi yhden ohjauspaneelin kautta

Langaton pinta-asennettava downlight-turvavalaisin

Ominaisuudet

- Langattomat, pinta-asennettavat downlight-turvavalaisimet ja Interact Building Manager -järjestelmä tarjoavat laadukkaan turvalaistusratkaisun, jota voidaan hallita pilvipohjaisen, tietoturallisen ohjauspaneelin kautta.
- Helppo tapa hallita turvalaistusta, automatisoitu testaus, säädösten mukainen järjestelmä
- Yleisvalaistuksen ja turvalaistuksen hallinta yhden ohjauspaneelin kautta säästää kustannuksissa ja mahdollistaa koko valaistusratkaisun tehokkaan ylläpidon.

Käyttökohteet

- Hätäuloskäynnit ja poistumistiet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat

Rajoitukset ja turvallisuus

- Akun keskimääräinen nimelliskäyttöikä on 50 000 tuntia valmiustilassa. Akulla on vakiona 5 vuoden takuu edellyttäen, että tuotetta huolletaan ja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti ja testataan EN50272-standardin mukaisesti.

Versions





Emergency Surface Mounted
Downlight Wireless, front view



Emergency Surface Mounted
Downlight HO Wireless, front view

Mittapiirros



Langaton pinta-asennettava downlight-turvavalaisin

Tuotetiedot



Emergency Surface Mounted
Downlight Wireless, BESA
mounting holes on back side



Emergency Surface Mounted
Downlight HO Wireless, lens with
three LEDs



Emergency Surface Mounted
Downlight Wireless, lens with two
LEDs



Emergency Surface Mounted
Downlight Wireless, knock-out
holes on the side

Langaton pinta-asennettava downlight-turvavalaisin

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	5000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	≥70
Optiikan tyyppi	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK04
Suojausluokan koodi	IP40
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvavalistus	Ei
Turvavalistus	Turvavalistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus
Turvavalistuksen akun tyyppi	Lithium
Turvavalistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	-
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Kromaattisuus alussa	(0.346, 0.356) SDCM<5
Valovirran toleranssi	+/-5%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
912401483624	EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELW IP40 WH	115 lm/W	415 lm
912401483625	EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH	110 lm/W	675 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912401483624	EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELW IP40 WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912401483625	EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH	5 W

Hätätilakäyttö

Langaton pinta-asennettava downlight-turvavalaisin

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen valovirta
912401483624	EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELW IP40 WH	415 lm

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen valovirta
912401483625	EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH	675 lm

