



Itsenäinen Bulkhead-turvavalaisin, Interact-yhteensopiva, 3 tunnin akku

Langaton Bulkhead-turvavalaisin

Uudet langattomat Bulkhead-turvavalaisimet ja kätevä hallintajärjestelmä mahdollistavat turvavalaistuksen ohjauksen, valvonnan ja testaamisen sekä vaatimustenmukaisuusraporttien luomisen tietoturvallisen, pilvipohjaisen ohjauspaneelin kautta.

Hyödyt

- Kattava testaus varmistaa vaatimustenmukaisuuden
- Helppo asennus ja ylläpito säästää aikaa ja rahaa
- Koko valaistusratkaisu, myös turvavalaistusta, voidaan hallita kätevästi yhden ohjauspaneelin kautta

Ominaisuudet

- Langattomat Bulkhead-turvavalaisimet ja Interact Building Manager -järjestelmä tarjoavat laadukkaan turvavalaistusratkaisun, jota voidaan hallita pilvipohjaisen, tietoturvallisen ohjauspaneelin kautta.
- Helppo tapa hallita turvavalaistusta, automatisoitu testaus, säädösten mukainen järjestelmä
- Yleisvalaistuksen ja turvavalaistuksen hallinta yhden ohjauspaneelin kautta säästää kustannuksissa ja mahdollistaa koko valaistusratkaisun tehokkaan ylläpidon.

Langaton Bulkhead-turvavalaisin

Käyttökohteet

- Hätäuloskäynnit ja poistumistiet
- Toimistot
- Vähittäismyynti
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat

Rajoitukset ja turvallisuus



- Akun nimellinen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia valmiustilassa. Akulla on vakiona 5 vuoden takuu edellyttäen, että tuotetta huolletaan ja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti ja testataan EN50272-standardin mukaisesti.

Versions

Emergency Bulkhead Wireless,
BESA mounting holes on back side



Mittapiirros



Tuotetiedot

Emergency Bulkhead Wireless,
knock-out holes on the side



Emergency Bulkhead Wireless,
BESA mounting holes on back side



Langaton Bulkhead-turvavalaisin

Tuotetiedot



Emergency Bulkhead Wireless, no sticker, lights off



Emergency Bulkhead Wireless, set of exit legends

Langaton Bulkhead-turvavalaisin

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	5000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	≥70
Optiikan tyyppi	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	5 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK08
Suojausluokan koodi	IP65
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvavalistus	Ei
Turvavalistus	Turvavalistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus
Turvavalistuksen akun tyyppi	Lithium
Turvavalistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	-
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Kromaattisuus alussa	(0.346, 0.356) SDCM<5
Valovirran toleranssi	+/-5%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa
912401483626	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	Ei
912401483627	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	-

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
912401483626	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	120 lm/W	220 lm

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
912401483627	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	105 lm/W	700 lm

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen valovirta
912401483626	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	220 lm

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen valovirta
912401483627	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	700 lm

