



Bulkhead lampu darurat Interact ready standalone 3 jam

Bulkhead Darurat Nirkabel

Sekat penerangan darurat nirkabel baru dan sistem pemantauan, yang memungkinkan pengelola gedung untuk mengendalikan, memantau, dan menguji penerangan darurat serta menghasilkan laporan kepatuhan, melalui dasbor berbasis cloud yang aman.

Benefits

- Capai kepatuhan melalui pengujian pembuktian
- Hemat waktu dan uang untuk pemasangan dan pemeliharaan
- Pantau dan kelola pencahayaan umum dan/atau darurat dengan mudah dalam satu dasbor

Features

- Lampu bulkhead nirkabel darurat dan sistem Interact Building Manager mengatur dan menawarkan wawasan tentang pengujian lampu darurat dengan dasbor berbasis cloud yang aman
- Memungkinkan manajer gedung untuk memelihara lampu darurat, mengotomatiskan pengujian, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan
- Memiliki pencahayaan umum dan darurat di bawah satu dasbor memungkinkan penghematan biaya dan pemeliharaan serta pemantauan yang efisien dari seluruh sistem pencahayaan

Application

- Keluar & Darurat
- Kantor
- Ritel
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)

Bulkhead Darurat Nirkabel

Warnings and Safety



- Baterai dirancang dengan masa pakai baterai rata-rata terukur 50.000 jam dalam mode siaga. Baterai didukung dengan garansi standar 5 tahun; dengan syarat produk dirawat dan dioperasikan sesuai dengan pedoman produsen dan diuji sesuai dengan EN50272

Versions

Emergency Bulkhead Wireless,
BESA mounting holes on back side



Dimensional drawing



Product details

Emergency Bulkhead Wireless,
knock-out holes on the side



Emergency Bulkhead Wireless,
BESA mounting holes on back side



Emergency Bulkhead Wireless, no
sticker, lights off



Bulkhead Darurat Nirkabel

Product details

Emergency Bulkhead Wireless, set
of exit legends



Bulkhead Darurat Nirkabel

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Jumlah unit alat	1 unit
Teknis Lampu	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5000 K
Indeks renderasi warna (CRI)	≥70
Tipe optik	-
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220~240 V
Frekuensi Garis	50 Hz
Konsumsi Daya	5 W
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak berlaku
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Warna Housing	Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Pengoperasian Darurat	
Darurat Sentral	Tidak
Lampu darurat	Lampu darurat durasi 3 jam dengan Antarmuka Nirkabel
Tipe baterai lampu darurat	Lithium
Nilai durasi pencahayaan darurat (saat terisi penuh)	3 jam
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	+5 hingga +45 °C
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	-
Pengujian kawat pijar	-
Nilai Kedip (PstLM) - Nilai Kedip sesuai EN 61000-3-3	1
Ukuran visibilitas efek stroboskopik (SVM)	0,4
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	(0.346, 0.356) SDCM<5
Toleransi fluks cahaya	+/-5%

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Sumber cahaya yang dapat diganti
912401483626	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	Tidak
912401483627	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	-

Teknis Lampu

Bulkhead Darurat Nirkabel

Order Code	Full Product Name	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
912401483626	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	120 lm/W	220 lm

Order Code	Full Product Name	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
912401483627	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	105 lm/W	700 lm

Pengoperasian Darurat

Order Code	Full Product Name	Fluks Darurat
912401483626	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	220 lm

Order Code	Full Product Name	Fluks Darurat
912401483627	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	700 lm

