



# Stand-alone 3 uur Interact ready noodverlichting schot

## Noodschot draadloos

Nieuwe draadloze noodverlichtingsschotten en een bewakingssysteem waarmee gebouwbeheerders noodverlichting kunnen regelen, bewaken en testen en nalevingsrapporten kunnen opstellen via een beveiligd dashboard in de cloud.

### Voordelen

- Bereik naleving door middel van proefondervindelijk testen
- Bespaar tijd en geld op installatie en onderhoud
- Moeiteloos algemene en/of noodverlichting bewaken en beheren in één dashboard

### Kenmerken

- Noodverlichtingstests worden geregeld en inzichtelijk gemaakt met behulp van draadloze noodschotten en het Interact Building Manager-systeem met een veilig cloudgebaseerd dashboard.
- Hiermee kunnen gebouwbeheerders noodverlichting onderhouden, testen automatiseren en zorgen voor naleving van de regelgeving
- Door algemene verlichting en noodverlichting onder één dashboard te hebben, kunnen kosten worden bespaard en kan het hele verlichtingssysteem efficiënt worden onderhouden en bewaakt.

### Toepassing



- Uitgangen en nooduitgang
- Kantoren
- Detailhandel
- Hotels, cafés, restaurants

## Noodschot draadloos

### Waarschuwingen en veiligheid

- De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij wordt ondersteund met een standaardgarantie van 5 jaar, op voorwaarde dat het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

### Maatschets



### Productgegevens



Emergency Bulkhead Wireless,  
knock-out holes on the side



Emergency Bulkhead Wireless,  
BESA mounting holes on back side



Emergency Bulkhead Wireless, no  
sticker, lights off

Emergency Bulkhead Wireless, set  
of exit legends



## Noodschot draadloos

### Algemene informatie

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Driver/VSA inbegrepen | Ja     |
| Aantal VSA's          | 1 unit |

### Gegevens lichttechniek

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 5000 K |
| Kleurweergave-index (CRI)             | ≥70    |
| Optiektype                            | -      |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| IEC beschermingsklasse                | Veiligheidsklasse II |
| Ingangsspanning                       | 220-240 V            |
| Ingangsfrequentie                     | 50 Hz                |
| Energieverbruik                       | 5 W                  |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Niet van toepassing  |

### Dimbaarheid en regelsystemen

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Kleur behuizing    | Wit   |
| IK-classificatie   | IK08  |
| Beschermingsklasse | IP 65 |

### Werking op noodstroom

|                                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Centrale noodpost                                                             | Nee                                                     |
| Noodverlichting                                                               | Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface |
| Type batterij voor noodverlichting                                            | Lithium                                                 |
| Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen) | 3 hr                                                    |

### Keurmerken en classificaties

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Bereik omgevingstemperatuur   | +5 tot +45 °C |
| CE-markering                  | Ja            |
| ENEC-markering                | -             |
| Brandbaarheidsmarkering       | -             |
| Gloeidraadtest                | -             |
| Flikkerwaarde (PstLM)         | 1             |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4           |

### Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.346, 0.356)<br>SDCM<5 |
| Tolerantie lichtstroom       | +/-5%                    |

### Algemene informatie

| Order Code    | Full Product Name                       | Lichtbron vervangbaar |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 8719514880474 | EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH | Nee                   |
| 8719514880481 | EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH        | -                     |

## Gegevens lichttechniek

# Noodschot draadloos

| Order Code    | Full Product Name                       | Lichtrendement (gespec.) |             |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------|
|               |                                         | (nom.)                   | Lichtstroom |
| 8719514880474 | EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH | 120 lm/W                 | 220 lm      |

| Order Code    | Full Product Name                | Lichtrendement (gespec.) |             |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|
|               |                                  | (nom.)                   | Lichtstroom |
| 8719514880481 | EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH | 105 lm/W                 | 700 lm      |

## Werking op noodstroom

| Order Code    | Full Product Name                       | Noodstroom |
|---------------|-----------------------------------------|------------|
| 8719514880474 | EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH | 220 lm     |

| Order Code    | Full Product Name                | Noodstroom |
|---------------|----------------------------------|------------|
| 8719514880481 | EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH | 700 lm     |

