



Frittstående 3 timers Interact ready- nødbelysningsarmatur

Trådløs nødbelysningsarmatur

Nye trådløse nødbelysningskott og overvåkingssystem, som gjør det mulig for bygningsforvaltere å kontrollere, overvåke og teste nødbelysning og produsere samsvarsrapporter via et sikkert skybasert dashboard.

Fordeler

- Oppnå samsvar gjennom bevestigelse
- Spar tid og penger på installasjon og vedlikehold
- Overvåk og administrer generell belysning og/eller nødbelysning enkelt i ett dashboard

Funksjoner

- Trådløse nødbelysningsbulkheads og Interact Building Manager-systemet regulerer og gir innsikt i testing av nødbelysning med et sikkert skybasert dashboard.
- Lar bygningsforvaltere vedlikeholde nødbelysning, automatisere testing og sikre samsvar med forskrifter
- Å ha generell belysning og nødbelysning samlet på ett dashboard muliggjør kostnadsbesparelser og effektivt vedlikehold og overvåking av et helt belysningssystem

Søknad

- Utgang og nødutgang
- Kontorer
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering

Trådløs nødbelysningsarmatur

Warnings and safety



- Batteriet er designet med en gjennomsnittlig batterilevetid på 50 000 timer i standby-modus. Batteriet leveres med en standard 5-års garanti, betinget av at produktet vedlikeholdes og brukes i samsvar med produsentens retningslinjer og testes i samsvar med EN50272.

Versions

Emergency Bulkhead Wireless,
BESA mounting holes on back side



Målskisse



Produkt detaljer

Emergency Bulkhead Wireless,
knock-out holes on the side



Emergency Bulkhead Wireless,
BESA mounting holes on back side



Emergency Bulkhead Wireless, no
sticker, lights off



Trådløs nødbelysningsarmatur

Produkt detaljer

Emergency Bulkhead Wireless, set
of exit legends



Trådløs nødbelysningsarmatur

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	5000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥70
Optikktype	-
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektforbruk	5 W
Egnet for tilfeldig vekslng	Ikke relevant
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP65
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt
Type nødbelysningsbatteri	Lithium
Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+5 til +45 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	-
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.346, 0.356) SDCM<5
Lysstrømtoleranse	+/-5%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan byttes ut
912401483626	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	Nei
912401483627	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	-

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert)	
		(Nom)	Lysytelse
912401483626	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	120 lm/W	220 lm

Trådløs nødbelysningsarmatur

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert)	
		(Nom)	Lysytelse
912401483627	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	105 lm/W	700 lm

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødlisyttelse
912401483626	EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH	220 lm

Order Code	Full Product Name	Nødlisyttelse
912401483627	EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH	700 lm

