



Nødudgangsskilte med selvstændig 3 timers Interact Ready

Trådløst nødudgangsskilt

Nyt udvalg af trådløse nødudgangsskilte og overvågningssystem, der gør det muligt for bygningsforvaltere at styre, overvåge og teste nødbelysning og lave overensstemmelsesrapporter via et sikkert cloud-baseret dashboard.

Fordele

- Opnå fuld overensstemmelse ved målrettet test
- Spar tid og penge på installation og vedligeholdelse
- Overvåg og administrer ubesværet generel belysning og/eller nødbelysning i ét dashboard

Funktioner

- Trådløse nødudgangsskilte og Interact Building Manager-systemet regulerer og giver indsigt i test af nødbelysning med et sikkert cloudbaseret dashboard.
- Giver bygningsadministratorer mulighed for at vedligeholde nødbelysning, automatisere test og sikre overholdelse af regler
- At have almen belysning og nødbelysning samlet i ét dashboard muliggør omkostningsbesparelser og effektiv vedligeholdelse og overvågning af hele belysningssystemet

Anvendelsesområder

- Udgange og nødudgange
- Kontorer
- Detailhandel
- Hotel og restaurationsbranchen

Trådløst nødudgangsskilt



Advarsler og sikkerhed

- Batteriet er designet med en nomineret gennemsnitlig batterilevetid på 50.000 timer i standbytilstand. Batteriet er dækket af en standardgaranti på 5 år, forudsat at produktet vedligeholdes og betjenes i overensstemmelse med producentens retningslinjer og testes i overensstemmelse med EN50272.




Versions



Målskitse



Oplysninger om produktet




Trådløst nødudgangsskilt

Oplysninger om produktet



Emergency ExitSign Wireless, test button



Emergency ExitSign Wireless, set of legends



Emergency ExitSign Wireless, front view without legends

Trådløst nødudgangsskilt

Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥70
Optiktype	-
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP40
Nøddrift	
Centraliseret nødbelysning	Nej
Nødbelysning	Nødbelysning, 3 timers varighed, med trådløs grænseflade
Batteritype til nødbelysning	Lithium
Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)	3 t
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	+5 til +45 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	-
Glødetrådtest	-
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Indledende kromaticitet	(0.346, 0.356) SDCM<5
Lysstrømtolerance	+/-5%

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	110 lm/W	120 lm
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	90 lm/W	270 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	5 W

Trådløst nødudgangsskilt

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	120 lm

Order Code	Full Product Name	Nødbelysningsstrøm
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	270 lm

